

Pistoncino a molla bloccabile acciaio

DIV Corpo filettato da M12 a M20x1,5

- Con chiusura a rotazione

- Materiali:

Acciaio classe 5.8 brunito,
puntale trattato, rettificato
Impugnatura rivestimento
polvere di metallo

- Con dado

*Ruotare per
sbloccare*




Utilizzi

- I pistoncini a molla sono utilizzati quando è richiesto un rapido movimento di arretramento del pistoncino

- Ruotare la leva di azionamento di 180° per arrestare il puntale in posizione retratta.

- Una tacca permette di mantenere la leva in questa posizione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	



Codice	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	L3	B	B1	H	Fx30°	SW1	SW2	Forza della molla		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
													Iniziale F1(N)	finale F2(N)		
DIV12-5	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15	✓	20,08 €
DIV12-6	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15	✓	20,08 €
DIV12-8	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	19	8	15	✓	20,08 €
DIV12X1.5-5	5	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	19	8	15	-	20,08 €
DIV12X1.5-6	6	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15	-	20,08 €
DIV12X1.5-8	8	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	19	8	15	-	20,08 €
DIV16-6	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	24	15	35	✓	24,05 €
DIV16-8	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	24	15	35	✓	24,05 €
DIV16-10	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	24	15	35	✓	24,05 €
DIV16X1.5-6	6	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	24	15	35	-	24,05 €
DIV16X1.5-8	8	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	24	15	35	-	24,05 €
DIV16X1.5-10	10	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	24	15	35	-	24,05 €
DIV20-8	8	M20	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,3	20	30	20	60	-	27,46 €
DIV20-10	10	M20	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,8	20	30	20	60	✓	27,46 €
DIV20-12	12	M20	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	3,0	20	30	20	60	✓	27,46 €
DIV20x1.5-8	8	M20x1,5	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,3	20	30	20	60	-	27,46 €
DIV20x1.5-10	10	M20x1,5	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,8	20	30	20	60	-	27,46 €
DIV20x1.5-12	12	M20x1,5	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	3,0	20	30	20	60	-	27,46 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


- Con chiusura a rotazione
- Materiale: inox
- Con dado

Utilizzi

- I pistoncini a molla sono utilizzati quando è richiesto un rapido movimento di arretramento del pistoncino
- Ruotare la leva di azionamento di 180° per arrestare il puntale in posizione retratta.
- Una tacca permette di mantenere la leva in questa posizione



Ruotare per sbloccare



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	L3	B	B1	H	Fx30°	SW1	SW2	Forza della molla		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
													Iniziale F1(N)	finale F2(N)		
DIV12-5/SS	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	19	8	15	✓	27,26 €
DIV12-6/SS	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15	✓	27,26 €
DIV12-8/SS	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	19	8	15	✓	27,26 €
DIV12X1.5-5/SS	5	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	19	8	15	-	27,26 €
DIV12X1.5-6/SS	6	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15	-	27,26 €
DIV12X1.5-8/SS	8	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	19	8	15	-	27,26 €
DIV16-6/SS	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	24	15	35	-	30,58 €
DIV16-8/SS	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	24	15	35	✓	30,58 €
DIV16-10/SS	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	24	15	35	✓	30,58 €
DIV16X1.5-6/SS	6	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	24	15	35	-	30,58 €
DIV16X1.5-8/SS	8	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	24	15	35	-	30,58 €
DIV16X1.5-10/SS	10	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	24	15	35	-	30,58 €
DIV20-8/SS	8	M20	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,3	20	30	20	60	-	38,05 €
DIV20-10/SS	10	M20	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,8	20	30	20	60	✓	38,05 €
DIV20-12/SS	12	M20	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	3,0	20	30	20	60	✓	38,05 €
DIV20x1.5-8/SS	8	M20x1,5	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,3	20	30	20	60	-	38,05 €
DIV20x1.5-10/SS	10	M20x1,5	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,8	20	30	20	60	-	38,05 €
DIV20x1.5-12/SS	12	M20x1,5	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	3,0	20	30	20	60	✓	38,05 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Pistoncino a molla a leva



DIL

Corpo filettato da M6 a M16

- Pistoncino a molla bloccabile

- Materiale:




Acciaio classe di resistenza 5.8.

- Finiture: acciaio zincato blu


Info.

- I pistoncini a molla sono utilizzati quando occorre evitare gli spostamenti trasversali.

- Lo sblocco del puntale di posizionamento si ottiene tirando la leva



Esempio di applicazione:
bloccaggio



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc. Prezzo	-10%	-10%	Su richiesta

Codice	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	L2	L3	H	A	SW1	F	X30°	Forza della molla			Coppia di serraggio max (Nm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
													iniziale F1 (N)	finale F2 (N)				
DIL6	4	M6	2,3	41,5	20,0	12,0	17,0	9,5	15,5	6	0,7	3	10	1,6	✓	7,68	✓	7,68 €
DIL10	6	M10	3,5	65,0	33,5	17,5	30,0	14,0	22,9	10	1,1	4	16	10,0	✓	8,73	✓	8,73 €
DIL12	8	M12	4,7	73,0	31,8	22,2	28,0	19,0	31,2	12	1,3	4	22	13,0	✓	10,02	✓	10,02 €
DIL16	10	M16	4,7	102,5	50,5	27,0	44,5	25,0	32,7	16	1,6	4	23	42,0	✓	13,89	✓	13,89 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Materiale:

Finitura in acciaio, puntale temprato:

Classe di resistenza 5.8.

Finitura inox, puntale temprato:

Corpo: inox 303

Puntale: inox 420 temprato

Anello: inox 301

- Finiture:

Acciaio brunito: puntale temprato,

brunito, rettificato


Inox naturale: puntale temprato, lucidato

e rettificato




Info.

- I pistoncini di posizionamento sono utilizzati quando occorre evitare gli spostamenti trasversali. Dopo lo sblocco è possibile ottenere un'altra posizione.
- Con l'anello è possibile automatizzare il pistoncino, ad esempio per mezzo di un martinetto pneumatico, o di un comando a distanza



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	ØD	ØD1	ØD4	L1	L2	L4	H	SW1	SW2	Fx30°	F1 (N)	F2 (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
Acciaio, puntale in acciaio temprato														
DIA8-4	4	M8x1,0	15	15	6	13	4	10	13	1,0	6	12	✓	11,95 €
DIA10-5	5	M10x1,0	23	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✓	11,36 €
DIA12-6	6	M12x1,5	23	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✓	12,63 €
DIA16-8	8	M16x1,5	28	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✓	16,88 €
DIA20-10	10	M20x1,5	28	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	✓	23,93 €
Inox, puntale inox temprato														
DIA8-4/SS	4	M8x1,0	15	15	6	13	4	10	13	1,0	6	12	✓	20,89 €
DIA10-5/SS	5	M10x1,0	23	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✓	19,92 €
DIA12-6/SS	6	M12x1,5	23	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✓	23,40 €
DIA16-8/SS	8	M16x1,5	28	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✓	31,24 €
DIA20-10/SS	10	M20x1,5	28	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	-	51,66 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm