Ingranaggio dritto in acciaio

Modulo 0,6


Acciaio 20NCD2

- *Classe di precisione 9*
- *Angolo di pressione 20°*
- *Velocità lineare 300m/min*

Opzione

- ***Numero di denti diverso, contattateci.***

Indicazione di coppia e di potenza			
Per 50 denti a 1000 giri/min.			
	20NCD2 Z10CNF18.09	*20NCD2 temprato*	*ottone*
Nm	**0,630**	*2,910*	*0,315*
kW	**0,067**	*0,306*	*0,033*





alesaggio, chiavetta
MODIFICABILE
/foro maschiato, perno, altro...

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg) G	Pesi (kg) PG	Prezzo unit. da 1 a 5 G	Prezzo unit. da 1 a 5 PG
G0.6-16	16	9,60	10,80	10,80	4	0,008	0,003	27,70 €	Su richiesta
G0.6-18	18	10,80	12,00	12,00	4	0,010	0,004	28,89 €	
G0.6-20	20	12,00	13,20	12,00	4	0,011	0,005	30,55 €	
G0.6-22	22	13,20	14,40	12,00	4	0,012	0,006	31,62 €	
G0.6-24	24	14,40	15,60	12,00	4	0,013	0,007	31,90 €	
G0.6-28	28	16,80	18,00	12,00	4	0,016	0,010	33,16 €	
G0.6-29	29	17,40	18,60	12,00	4	0,016	0,010	33,56 €	
G0.6-35	35	21,00	22,20	15,00	5	0,025	0,015	34,88 €	
G0.6-40	40	24,00	25,20	15,00	5	0,029	0,020	35,28 €	
G0.6-50	50	30,00	31,60	20,00	6	0,049	0,030	35,91 €	
G0.6-55	55	33,00	34,20	20,00	6	0,055	0,038	36,34 €	
G0.6-60	60	36,00	37,20	20,00	6	0,063	0,045	36,98 €	
G0.6-63	63	37,80	39,00	20,00	6	0,068	0,050	37,46 €	
G0.6-80	80	48,00	49,20	20,00	6	0,099	0,082	39,63 €	
G0.6-84	84	50,40	51,60	30,00	8	0,129	0,089	40,58 €	
G0.6-120	120	72,00	73,20	30,00	8	0,225	0,185	61,82 €	
G0.6-150	150	90,00	91,20	30,00	8	0,330	0,290	82,25 €	
↓	A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓								
G0.6-231	**231**	**138,60**	**139,80**			**Dimensioni: contattateci**			

Dimensioni in mm