




## BS2

## Giunti per sistemi asserviti

### Coppia: da 0,2 a 40Nm

- **Flessibilità multidirezionale**
- **Grande precisione**
- Grande rigidità torsionale
- Monoblocco
- Senza gioco
- 6 filetti (eccetto BS21 3 filetti)
- T° d'utilizzo: da -40°C a +120°C
- Velocità max.: 5.000 g/min
- Materiale:  
Alluminio 6082
- **Prealesaggio senza tolleranza**

*Fissaggio con vite a pressione*



### Applicazioni

- Codificatori, sistemi ottici
- Automatismi, motori passo-passo
- Utilizzo continuo o intermittente

### Assemblaggio

- Non superare la quota C

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	ØD	L	C	Vite	Disallineamento		Rigidità alla torsionale (Nm/Rad)	Coppia massima (Nm)		
					Radiale (mm)	Angolare		A colpi con inversione	Non uniforme	Uniforme
BS21	6,4	12,7	3,2	M2	0,07	3°	-	0,20	0,26	0,4
BS22	9,5	19,6	5,3	M2,5	0,12	3°	2	0,50	0,66	1,0
BS23	12,7	22,9	6,5	M3	0,17	5°	16	1,00	1,33	2,0
BS24	19,1	26,5	6,5	M4	0,25	7°	51	2,65	3,53	5,3
BS25	25,4	38,1	11,0	M5	0,38	7°	120	5,00	6,66	10,0
BS266	31,8	57,2	16,0	M6	0,50	7°	250	7,50	10,00	15,0
BS27	38,1	66,7	18,0	M6	0,60	7°	370	11,00	14,66	22,0
BS29	50,8	95,3	25,0	M8	0,90	7°	760	20,00	26,66	40,0

Codice	ØA1 x ØA2		ØA1 x ØA2		Alesaggi Standard (H8)	Stock+	Prezzo unit. da 1 a 4	
	Prealesaggi	Min.	Max.	Alesaggi std			Alesaggi modificati	
BS21	1,5 x 2,0	1 x 2	3 x 3	-	✓	26,90 €	32,28 €	
BS22	2,0 x 2,8	2 x 4	4,76 x 4,76	3,18 x 4	✓	29,66 €	35,61 €	
BS23	2,5 x 4,5	3 x 5	6,35 x 6,35	6 x 6	✓	32,35 €	38,83 €	
BS24	2,5 x 5,8	4,76 x 6,35	10 x 10	5 x 6 6 x 6 10 x 10	✓	40,32 €	48,39 €	
BS25	3,5 x 7,5	5 x 8	12,70 x 12,70	6 x 6	✓	44,86 €	53,83 €	
BS266	6,0 x 10,0	8 x 10	16 x 16	-	✓	58,82 €	70,59 €	
BS27	8,0 x 12,0	8 x 12	22 x 22	-	✓	75,37 €	90,45 €	
BS29	10,0 x 16,0	10 x 16	28 x 28	-	-	Su richiesta	Su richiesta	

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



## Giunti per sistemi asserviti

## BS3

Coppia: **da 0,22 a 73Nm**

- **Flessibilità multidirezionale**
- **Grande precisione**
- Grande rigidità torsionale
- Monoblocco
- Senza gioco
- 6 filetti (eccetto BS31 3 filetti)
- T° d'utilizzo: da -40°C a +140°C
- Velocità max.: 5.000 g/min
- Materiale: inox 303
- **Prealesaggio senza tolleranza**

*Fissaggio con vite a pressione*




### Applicazioni

- Codificatori, sistemi ottici
- Automatismi, motori passo-passo
- Utilizzo continuo o intermittente

### Assemblaggio

- Non superare la quota C



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	ØD	L	C	Vite	Disallineamento		Rigidità torsionale (Nm/Rad)	Coppia massima (Nm)		
					Radiale (mm)	Angolare (°)		A colpi con inversione	Non uniforme	uniforme
BS31	6,4	12,7	3,2	M2	0,07	3°	-	0,22	0,30	0,45
BS32	9,5	19,6	5,3	M2,5	0,12	3°	6	0,75	1,00	1,50
BS33	12,7	25,4	6,5	M3	0,17	5°	28	1,50	2,00	3,00
BS34	19,1	28,0	6,5	M4	0,25	7°	80	4,00	5,33	8,00
BS35	25,4	38,1	11,0	M5	0,38	7°	189	8,00	10,66	16,00
BS36	31,8	57,2	16,0	M6	0,50	7°	405	12,50	16,66	25,00
BS37	38,1	66,7	18,0	M6	0,60	7°	720	18,00	22,50	36,00
BS39	50,8	95,3	25,0	M8	0,90	7°	1450	36,50	48,66	73,00

Codice	ØA1 x ØA2		ØA1 x ØA2		Alesaggi Standard (H8)	Stock*	Prezzo unit.	
	Prealesaggi	Min.	Max.	Alesaggi std e prealesaggi			Alesaggi modificati	
BS31	1,5 x 2,0	1 x 2	3 x 3	-	-	✓	46,73 €	56,07 €
BS32	2,0 x 2,8	2 x 4	4,76 x 4,76	-	-	✓	39,19 €	47,03 €
BS33	2,5 x 4,5	3 x 5	6,35 x 6,35	6,35 x 6,35	4 x 4	✓	50,98 €	61,18 €
BS34	2,5 x 5,8	4,76 x 6,35	10 x 10	10 x 10	5 x 9,53	✓	55,24 €	66,29 €
BS35	3,5 x 7,5	5 x 8	12,70 x 12,70	8 x 8	-	✓	87,29 €	104,74 €
BS36	6,0 x 10,0	8 x 10	19 x 19	-	-	✓	128,15 €	153,77 €
BS37	8,0 x 12,0	8 x 12	22 x 22	-	-	✓	164,44 €	197,33 €
BS39	10,0 x 16,0	10 x 16	28 x 28	-	-	-	Su richiesta	Su richiesta

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



BOX-WM

Rondella semplice -  
DIN125, Valigetta di  
rondelle acciaio




CHINV

Cerniera invisibile,  
Invisibile - Apertura  
90°




DOMI\_MD

Tavola rotante di  
regolazione Domino,  
40/1



TBV

Tavola di  
posizionamento  
verticale manuale,  
12kg



NK80

Guida mini Drylin® N,  
Larghezza 80mm



PCH

Impugnatura, Fungo



SHN

Dado esagonale -  
DIN934, Inox A2



WJUM16

Pattino Drylin® W,  
Pattino




SUA4

Catena semplice al  
metro, Acciaio



BPLF

Sfera portante alta  
sporgenza, Leggero



RPP14

Cinghia di  
trasmissione RPP,



PT881

Pignone di trazione,  
Serie 881

## Prodotti correlati



BC2

Panamech, Multi-  
Beam, Alluminio - con  
ganascia di serraggio



BC3

Panamech, Multi-  
Beam inox, Inox - con  
ganascia di serraggio