Giunto a denti serie economica

€ Eco ★★

GFX

Coppia: da 11,5 a 420Nm

- **Giunto a dentatura bombata**
- Rigido in torsione
- Particolarmente adatto alla trasmissione di coppia
- Senza manutenzione
- Usura scarsa
- Costituito da 3 pezzi
- Omocinetico
- Assorbe le vibrazioni
- Isolamento elettrico
- Dentatura bombata
- Materiali:
  Mozzo in acciaio
  Manicotto in poliammide
- T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C




Alesaggio da modificare imperativamente

Serie economica


Alesaggi

- (1)Consegnato pieno o prealesato a seconda delle dimensioni
- Quota d: modifica imperativa a cura del cliente
- Consegnato non assemblato




Codice	Coppia Nominale	Coppia Max	Velocità max (g/min)	Massa (kg)	Momento d'inerzia kg. cm²	Disallineamento angolare	Disallineamento radiale (mm)	Disallineamento assiale (mm)
GFX-14-NN	11,5	23	14000	0,166	0,27	2°	0,7	±1
GFX-19-NN	185	36,5	12000	0,276	0,64	2°	0,8	±1
GFX-24-NN	23	46	10000	0,312	0,92	2°	0,8	±1
GFX-28-NN	515	103,5	8000	0,779	3,45	2°	1	±1
GFX-32-NN	69	138	7100	0,918	5,03	2°	1	±1
GFX-38-NN	88	176	6300	1,278	9,59	2°	0,9	±1
GFX-42-NN	110	220	6000	1,473	13,06	2°	0,9	±1
GFX-48-NN	154	308	5600	1,777	18,15	2°	0,9	±1
GFX-55-NN	285	570	4800	3,380	49,44	2°	1,2	±1
GFX-65-NN	420	840	4000	4,988	106,34	2°	1,3	±1


Dimensioni in mm




Albero allineato



Disallineamento angolare



Disallineamento radiale



Disallineamento radiale e angolare

SCONTI PER QUANTITÀ

Q.tà	1+	5+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	Su richiesta

Codice	Alesaggio possibile Ød (h7) Mini.	Maxi.	B	C	ØD	E	ØF	G	M	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 4
GFX-14-NN	6	14	38	6,5	25	23,5	41	4	51	✔	19,33 €
GFX-19-NN	8	19	38	8,5	32	25,5	48	4	55	✔	22,94 €
GFX-24-NN	10	24	42	7,5	36	26,5	52	4	57	✔	27,17 €
GFX-28-NN	10	28	48	19	45	41	68	4	86	✔	42,19 €
GFX-32-NN	12	32	48	18	50	40	75	4	84	-	49,33 €
GFX-38-NN	14	38	50	17	58	40	85	4	84	✔	53,40 €
GFX-42-NN	20	42	50	19	63	42	95	4	88	-	60,85 €
GFX-48-NN	20	48	50	27	68	50	100	4	104	✔	83,37 €
GFX-55-NN	25	55	65	29,5	82	60	120	4	124	-	129,91 €
GFX-65-NN	25	65	72	36	95	70	140	4	144	-	185,95 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Giunto elastico alluminio serie eco.

GET-AL

Coppia: da 2,6 a 380Nm

- ***Rigido in torsione***
- *Particolarmente adatto alla trasmissione di coppia*
- *Senza manutenzione*
- *Usura scarsa*
- *Costituito da 3 pezzi*
- *Omocinetico*
- *Assorbe le vibrazioni*
- *Isolamento elettrico*
- *Materiali:*
  Mozzo in alluminio
  Manicotto in poliammide 94 Shore A
- *T° d'utilizzo: da -30°C a +140°C*


Serie economica



Alesaggio da modificare imperativamente


Alesaggi

- (1)*Per la quota d1 modifica imperativa a cura del cliente*
- *Consegnato non assemblato*



Codice	Pre-alesaggio	Alesaggio max d1(1)	C	ØD	E	ØF	ØM1	N	R	S	L	Massa (kg) Elemento elastico	Mozzo
GET-AL-24B	10	24	25	40	16	18	40	12	19	2	66	0,005	0,08
GET-AL-32B	14	32	30	55	18	27	55	14	24	2	78	0,014	0,18
GET-AL-38B	16	38	35	65	20	30	65	15	27,5	2,5	90	0,025	0,30
GET-AL-45B	20	45	45	80	24	38	78	18	36,5	3	114	0,042	0,55

Dimensioni in mm



Disallineamento assiale **Disallineamento radiale** **Disallineamento angolare**

Codice	Rigidità torsionale (kNm/rad) 1,0 Tk n	0,75 Tk n	0,5 Tk n	0,25 Tk n
GET-AL-24B	0,68	0,57	0,44	0,28
GET-AL-32B	2,19	1,82	1,40	0,90
GET-AL-38B	5,20	4,31	3,32	2,12
GET-AL-45B	10,00	8,30	6,39	4,08

SCONTI PER QUANTITÀ

Q.tà	1+	5+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	Su richiesta

Codice	Momento d'inerzia kg.cm2	Velocità max g/min	Coppia (Nm) Nominale Tk n	Max Tk max	Alternato Tk w	Disallineamento assiale b	radiale a	angolare γ°	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 4
GET-AL-24B	0,4	14000	10	20	2,6	1,2	0,2	1,2	✔	19,94 €
GET-AL-32B	1,0	10600	35	70	9	1,4	0,2	0,9	✔	30,85 €
GET-AL-38B	3,0	8500	95	190	25	1,5	0,25	0,9	✔	44,51 €
GET-AL-45B	8,0	7100	190	380	49	1,8	0,28	1,0	✔	69,46 €

Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm