


CFS **IKO** Diametro cuscinetto da 5 a 12mm CFSv

- Rotella con perno mini su asse
- Senza guarnizioni di tenuta
- Per sedi con diametro da 2,5 a 6mm tolleranza H6
- Assemblaggio con chiave a barra esagonale
- Materiale:
Acciaio al carbonio



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc. Prezzo	-15%	-20%	Su richiesta	

Codice	Ø di spallamento min. f (mm)	Coppia di serraggio max. (Nm)	Carico dinamico di base C (N)	Carico statico di base C (N)	Carico max. ammissibile (N)
CFS2,5	4,8	0,18	428	351	351
CFS2,5V	4,8	0,18	1000	1080	360
CFS3	5,8	0,33	629	611	484
CFS3V	5,8	0,33	1420	1790	484
CFS4	7,7	0,78	1120	1120	919
CFS4V	7,7	0,78	2370	3000	919
CFS5	9,6	1,58	1570	1850	1570
CFS5V	9,6	1,58	3180	4700	1570
CFS6	11,6	2,68	2090	2200	2150
CFS6V	11,6	2,68	4610	6250	2150

Codice	Con gabbia	A	rullini	d1 (h6)	D ^{+0,008}	C ^{+0,012}	G	G1	B	B1	B2	C1	H	Con Ad agli		Prezzo unit.
														gabbia	unità	
CFS2.5	CFS2.5V	2,5	5	3	M2,5 x 0,45	2,5	4,5	9,5	5	0,7	0,7	✓	-	66,83	€	
CFS3	CFS3V	3,0	6	4	M3 x 0,5	3,0	5,5	11,5	6	0,7	0,7	✓	✓	62,30	€	
CFS4	CFS4V	4,0	8	5	M4 x 0,7	4,0	7,0	15,0	8	1,0	1,0	✓	✓	51,56	€	
CFS5	CFS5V	5,0	10	6	M5 x 0,8	5,0	8,0	18,0	10	1,0	1,0	✓	✓	50,00	€	
CFS6	CFS6V	6,0	12	7	M6 x 1	6,0	9,5	21,5	12	1,2	1,2	✓	✓	45,37	€	

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



R203

Molla per stampi
ISO10243, Leggero



LVT

Mini martinetto
motorizzato 2A, 2
ampere



AC

Piastrina di riscontro,
12mm



RT61

Calettatore di
bloccaggio, Coppia
media/bassa



PDD

Pressore a molla
sensore di
rilevamento, Con asta
di comando per int...



BMF

Manopola, Zigrinata -
Cieco



PRF_FIX_ANG

Fissaggio, Fissaggio
angolare



DOG316

Motoriduttore DC 12V
e 24V DC, da 1.5 a 2
Nm



SER69K-CLE

Chiusura 1/4 di giro
per agroalimentare,
Chiave



RFK48C

Riduttore ipoide inox,
fino a 350 Nm



CHAuss

Cerniera ad avvitare,
270°



PSG1

Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
20NCD2 cementato
temprato

Prodotti correlati



CFES

Perno folle eccentrico,
Eccentrico