# Guide telescopiche acciaio per montaggio in scanalatura New



## **GLT2-17**

## Estensione parziale, carico fino a 10kg

- La corsa è inferiore alla lunghezza del binario
- Dispositivo di mantenimento in posizione chiusa
- Portata per coppia 10kg (montaggio verticale)
- Le capacità di carico indicate si riferiscono ad un valore massimo per 20000 cicli.
- Materiali:


Guide acciaio zincato Gabbia a sfere plastica Sfere acciaio temprato




#### Vantaaai

- Soluzione economica per auidare i cassetti o elementi simili con un attrito ridotto e una stabilità laterale elevata

- Vendute a coppie
- La capacità di carico di tutte le quide telescopiche è testata a norma DIN EN 15338, livello 1.





## SCONTI PER OUANTITÀ

Prezzo -10% Su richiesta

										· ·	TOLLO TO 70	ou mornoota
										Profondità della		Prezzo
									Corsa	scanalatura	del casetto	coppia
Codice	Α	A2	А3	A3	В	Н	L	L1	S	T	da/a	da 1 a 3
GLT2-17-104	37	32	132	10	10	17	164	182	104	6-7	185-260	4,84 €
GLT2-17-125	37	32	153	10	10	17	185	182	125	6-7	185-305	4,91 €
GLT2-17-145	37	32	185	10	10	17	217	214	145	6-7	220-355	5,13 €
GLT2-17-165	37	32	217	10	10	17	249	246	165	6-7	250-410	5,79 €
GLT2-17-348	37	32	418	10	10	17	450	278	348	6-7	450	6,80 €
GLT2-17-366	37	32	448	10	10	17	480	310	366	6-7	480	7,85 €
GLT2-17-368	37	32	468	10	10	17	500	310	368	6-7	500	8,14 €
GLT2-17-424	37	32	518	10	10	17	550	342	424	6-7	550	10,36 €

Dimensioni in mm





# New Guide telescopiche acciaio per montaggio in scanalatura

# Estensione parziale, carico fino a 12kg

**GLT2-27** 

- La corsa è inferiore alla lunghezza del binario
- Dispositivo di mantenimento in posizione chiusa
- Portata per coppia 12kg (montaggio verticale)
- Le capacità di carico indicate si riferiscono ad un valore massimo per 20000 cicli.
- Materiali:


Guide acciaio zincato Gabbia a sfere plastica Sfere acciaio temprato




#### Vantaaai

 Soluzione economica per auidare i cassetti o elementi simili con un attrito ridotto e una stabilità laterale elevata

- Vendute a coppie
- La capacità di carico di tutte le quide telescopiche è testata a norma DIN FN 15338, livello 1.





### SCONTI PER QUANTITÀ

	Qla	1+	4+	0+
	Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta
of	ondità de	lla Profon	dità	Prezzo
sc:	analatur	a del cas	etto	coppia
				1 4 6

										Profondità della	Profondità	Prezzo
									Corsa	scanalatura	del casetto	coppia
Codice	Α	A1	<b>A2</b>	А3	В	Н	L	L1	S	T	da/a	da 1 a 3
GLT2-27-150	37	160	32	190	10	27	222	214	150	6-7	230-350	10,25 €
GLT2-27-232	37	288	32	296	10	27	328	342	232	6-7	350-550	15,77 €

# Guide telescopiche acciaio con ammortizzatore New



## GI T3-46A

# Estensione totale carico fino a 35kg

- La corsa è uguale alla lunghezza del binario
- Dispositivo di mantenimento in posizione chiusa
- Il cassetto può essere facilmente estratto e separato dal binario di quida azionando la leva di sbloccaggio
- Il meccanismo di smorzamento delle quide telescopiche permette di ammortizzare la chiusura e di raggiungere automaticamente la posizione di fine corsa.
- Portata per coppia 35kg (montaggio verticale)
- Le capacità di carico indicate si riferiscono ad un valore massimo per 50000 cicli.
- Materiali:

Guide acciaio zincato e passivato blu Gabbia a sfere in acciaio e plastica Sfere acciaio temprato

#### Vantaaai

- Soluzione economica per auidare i cassetti o elementi simili con un attrito ridotto e una stabilità laterale elevata

- La capacità di carico di tutte le quide telescopiche







Con ammortizzatore

3, livello 2.				
S+/-3				
A5, A6				
- 10 -				EI .
П				
	1100 0 000 0	<del>-</del>		
الحصصا				
_	A A1 A2	A3	. A4	"
7				'
ļ	-			-
	SCON	TI DE	וות כ	ΛΝΙΤΙΤΆ
	SCOM	II PEI	v YU	ANTITÀ
	Otà	1+	4+	6+

									- 00.	1 10220	10 /0	ou nomodia
										Corsa		Prezzo coppia
Codice	Α	A1	A2	<b>A</b> 3	Α5	A6	В	Н	L	S		da 1 a 3
GLT3-46A-300	35	128	-	-	35	171	12,7	46	300	300		39,35 €
GLT3-46A-350	35	128	64	-	35	220	12,7	46	350	350		43,25 €
GLT3-46A-400	35	128	64	-	35	254	12,7	46	400	400		47,20 €
GLT3-46A-450	35	128	96	-	35	294	12,7	46	450	450		51,16€
GLT3-46A-500	35	128	96	64	35	344	12,7	46	500	500		55,05 €
GLT3-46A-550	35	128	96	128	35	394	12,7	46	550	550		59,96 €
GLT3-46A-600	35	128	96	160	35	444	12,7	46	600	600		64,91 €

# Guide telescopiche acciaio

# Estensione totale Carico fino a 45kg

GLT3-46

- La corsa è uguale alla lunghezza del binario
- Dispositivo di mantenimento in posizione chiusa
- Il cassetto può essere facilmente estratto e separato dal binario di quida azionando la leva di sbloccaggio
- Portata per coppia 45kg (montaggio verticale)
- Le capacità di carico indicate si riferiscono ad un valore massimo per 20000 cicli.
- Materiali:

Guide acciaio zincato e passivato blu Gabbia a sfere in acciaio e plastica Sfere acciaio temprato









#### Vantaaai

- Soluzione economica per auidare i cassetti o elementi simili con un attrito ridotto e una stabilità laterale elevata

#### - Vendute a coppie

- La capacità di carico di tutte le quide telescopiche è testata a norma DIN FN 15338, livello 1.





#### SCONTI PER OUANTITÀ

	Qtà	1+	4+		6+
	Sc.	Prezzo	-10%	Sı	u richiesta
		Corsa			Prezzo coppia
Н	L	S			da 1 a 3
16	300	300			20,50 €
16	350	350			22 01 €

												Corsa	Prezzo coppia
Codice	Α	A1	A2	А3	A4	Α5	<b>A6</b>	Α7	В	Н	L	S	da 1 a 3
GLT3-46-300	35	128	96	-	-	-	35	242	12,7	46	300	300	20,50 €
GLT3-46-350	35	128	96	-	-	-	35	292	12,7	46	350	350	22,81 €
GLT3-46-400	35	128	96	96	-	-	35	342	12,7	46	400	400	24,97 €
GLT3-46-450	35	128	96	128	-	-	35	392	12,7	46	450	450	27,23 €
GLT3-46-500	35	128	96	128	64	-	35	442	12,7	46	500	500	28,99 €
GLT3-46-550	35	128	96	128	64	32	35	492	12,7	46	550	550	35,48 €
GLT3-46-600	35	128	96	128	96	32	35	542	12,7	46	600	600	40,18 €
GLT3-46-650	35	128	96	128	160	32	35	592	12,7	46	650	650	42,17 €
GLT3-46-700	35	128	96	128	192	32	35	642	12,7	46	700	700	45,31 €

# Guide telescopiche acciaio



### **GLT3F-50**

# Estensione extra, carico fino a 60kg


- La corsa è superiore alla lunghezza del binario e garantisce maggiore confort ed accessibilità
- Dispositivo di mantenimento in posizione chiusa
- Il cassetto può essere facilmente estratto e separato dal binario di guida azionando la leva di sbloccaggio
- Portata per coppia 60kg (montaggio verticale)
- Le capacità di carico indicate si riferiscono ad un valore massimo per 20000 cicli.
- Materiali:
  - Guide acciaio zincato e passivato blu Gabbia a sfere in acciaio e plastica Sfere acciaio temprato

### Vantaggi


 Soluzione economica per guidare i cassetti o elementi simili con un attrito ridotto e una stabilità laterale elevata.

### Info

- Vendute a coppie
- La capacità di carico di tutte le guide telescopiche è testata a norma DIN EN 15338, livello 1.







### SCONTI PER QUANTITÀ

											Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta
												Corsa		Prezzo coppia
Codice	Α	A1	A2	А3	A4	Α5	Α6	Α7	В	Н	L	S		da 1 a 3
GLT3E-50-338	35	128	96	-	-	-	35	242	12,7	50	300	338		45,27 €
GLT3E-50-388	35	128	96	-	-	-	35	292	12,7	50	350	388		49,37 €
GLT3E-50-438	35	128	96	96	-	-	35	342	12,7	50	400	438		53,85 €
GLT3E-50-488	35	128	96	128	-	-	35	392	12,7	50	450	488		58,34 €
GLT3E-50-538	35	128	96	128	64	-	35	442	12,7	50	500	538		62,82 €
GLT3E-50-588	35	128	96	128	64	32	35	492	12,7	50	550	588		68,45 €
GLT3E-50-638	35	128	96	128	96	32	35	542	12,7	50	600	638		74,07 €
GLT3E-50-688	35	128	96	128	160	32	35	592	12,7	50	650	688		79,64 €
GLT3E-50-738	35	128	96	128	192	32	35	642	12,7	50	700	738		86,39 €

# Guide telescopiche acciaio

## Estensione extra, carico fino a 90kg

**GLT3F-58** 


- La corsa è superiore alla lunghezza del binario e aarantisce maaaiore confort ed accessibilità
- Dispositivo di mantenimento in posizione chiusa
- Il cassetto può essere facilmente estratto e separato dal binario di quida azionando la leva di sbloccaggio
- Portata per coppia 90ka (montaggio verticale)
- Le capacità di carico indicate si riferiscono ad un valore massimo per 20000 cicli.
- Materiali:

Guide acciaio zincato e passivato blu Gabbia a sfere in acciaio e plastica Sfere acciaio temprato

### Vantaggi


- Soluzione economica per quidare i cassetti o elementi simili con un attrito ridotto e una stabilità laterale elevata

- Vendute a coppie
- La capacità di carico di tutte le quide telesconiche è testata a norma DIN FN 15338. livello 1.









B+0,8

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà 1+ 4+ 6+	
Sc. Prezzo -10% Su richi	esta

										Corsa	Prezzo coppia
Codice	Α	<b>A</b> 1	A2	А3	A4	A5	В	Н	L	S	da 1 a 3
GLT3E-58-338	31,75	57	122	-	31,75	233,5	19	58	300	338	57,91 €
GLT3E-58-388	31,75	57	172	-	31,75	283,5	19	58	350	388	63,70 €
GLT3E-58-438	31,75	57	111	111	31,75	333,5	19	58	400	438	69,48 €
GLT3E-58-488	31,75	57	136	136	31,75	383,5	19	58	450	488	75,29 €
GLT3E-58-538	31,75	57	161	161	31,75	433,5	19	58	500	538	85,43 €
GLT3E-58-588	31,75	57	186	186	31,75	483,5	19	58	550	588	88,33 €
GLT3E-58-638	31,75	57	211	211	31,75	533,5	19	58	600	638	95,53€
GLT3E-58-688	31,75	57	236	236	31,75	583,5	19	58	650	688	102,78 €
GLT3E-58-738	31,75	57	261	261	31,75	633,5	19	58	700	738	111,47 €