


Cerniere a molla


CHAR

Informazioni

Il funzionamento di una cerniera a molla dipende dal montaggio



Evoluzione della coppia delle cerniere a molla in base alla posizione angolare




M: coppia della cerniera nelle varie posizioni

M (0°): coppia quando le ali sono parallele


M (90°): coppia quando le ali sono a 90°

M (180°): coppia quando le ali sono a 180°

Al momento della ricezione, le cerniere si presentano come segue:




Cerniera a molla a chiudere




Cerniera a molla ad aprire

Montaggio e senso di apertura

Montaggio interno




Cerniera con molla
ad aprire




Cerniera con molla
a chiudere

Montaggio superficiale



Cerniera con molla
a chiudere




Cerniera con molla
ad aprire

La freccia indica il senso di rotazione della cerniera sotto l'effetto della molla

- Cerniera a molla per apertura
- In lamiera di acciaio con nodo arrotondato
- Materiali:
 - Cerniera **CHAR**: acciaio, molla inox
 - Cerniera **CHAR/SS**: inox 304, molla inox
- Finitura grezza
- Coppia della molla:
 - M (0°): 0,12 Nm
 - M (90°): 0,095 Nm
 - M (180°): 0,07 Nm

Disponibile in
acciaio e inox



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	ØD	Molla	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
Acciaio								
CHAR7530	75	30	0,8	2	Per apertura	17	-	12,95 €
Inox								
CHAR7530/SS	75	30	0,8	2	Per apertura	17	✓	23,13 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Cerniera a molla ad aprire o a chiudere

- In lamiera di acciaio con nodo arrotondato

- Materiali:

Cerniera: acciaio

Molla: inox 304

- Finitura grezza

- Coppia della molla ad aprire:

M (0°): 0,09 Nm

M (90°): 0,07 Nm


M (180°): 0,045 Nm

- Coppia della molla a chiudere:

M (0°): 0,045 Nm

M (90°): 0,07 Nm

M (180°): 0,09 Nm



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	ØD	F	G	ØS	Molla	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CHAR6035	60	35	1	3	7,5	35	5	Per apertura	22	✓	17,54 €
CHAR6035-F	60	35	1	3	7,5	35	5	Per chiusura	22	-	13,07 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Cerniera a molla ad avvitare


Acc Inx Stock

CHAR

Ritorno automatico

- Cerniera a molla per apertura
- In lamiera di acciaio con nodo arrotondato
- Materiali:
 - Cerniera **CHAR**: acciaio, molla inox
 - Cerniera **CHAR/SS**: inox 304, molla inox
- Finitura grezza
- Coppia della molla:
 - M (0°): 0,12 Nm
 - M (90°): 0,09 Nm
 - M (180°): 0,06 Nm

Disponibile in
acciaio e inox



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	ØD	F	G	ØS	Molla	Massa (g)	Prezzo unit. Stock*
Acciaio										
CHAR7520	75	20	0,8	1,8	11,2	60	2	Per apertura	11,5	9,26 €
Inox										
CHAR7520/SS	75	20	0,8	1,8	11,2	60	2	Per apertura	11,5	12,83 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Cerniera a molla per apertura e chiusura

- In lamiera di acciaio con nodo arrofolato

- Materiali:

Cerniera **CHAR**: acciaio, molla inoxCerniera **CHAR/SS**: inox 304, molla inox

- Finitura grezza

- Coppia della molla ad aprire:

M (0°): 0,9 Nm

M (90°): 0,86 Nm



M (180°): 0,6 Nm

- Coppia della molla a chiudere:

M (0°): 0,6 Nm

M (90°): 0,86 Nm

M (180°): 0,9 Nm

Disponibile in
acciaio e inox

SCONTI PER QUANTITÀ



Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	ØD	F	G	ØS	Molla	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
Acciaio											
CHAR16046	160	46	3	6,5	30	70	4,2	Per apertura	208	✓	27,66 €
CHAR16046-F	160	46	3	6,5	30	70	4,2	Per chiusura	208	✓	27,66 €
Inox											
CHAR16046/SS	160	46	3	6,5	30	70	4,2	Per apertura	208	✓	32,60 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Cerniera a molla per apertura e chiusura
- In lamiera di acciaio con nodo arrotondato
- Materiali:
 - Cerniera **CHAR/Z**: acciaio zincato, molla inox
 - Cerniera **CHAR/SS**: inox 304 grezzo, molla inox
- Coppia della molla ad aprire:
 - M (0°): 1,5 Nm
 - M (90°): 1,1 Nm
 - M (180°): 0,65 Nm
- Coppia della molla a chiudere:
 - M (0°): 0,65 Nm
 - M (90°): 1,1 Nm
 - M (180°): 1,5 Nm

Disponibile
in acciaio e
inox



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	ØD	F	G	ØS	Molla	Massa (g)	Prezzo unit. Stock*
Acciaio										
CHAR5050/Z	50	50	2	4	9	30	5	Per apertura	50	✓ 10,31 €
CHAR5050-F/Z	50	50	2	4	9	30	5	Per chiusura	50	✓ 10,79 €
Inox										
CHAR5050/SS	50	50	2	4	10	30	5	Per apertura	50	✓ 16,11 €
CHAR5050-F/SS	50	50	2	4	10	30	5	Per chiusura	50	✓ 18,53 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Cerniera a meccanismo invisibile
- Apertura o chiusura automatica di un battente
- Resistenza all'umidità
- Design elegante
- Gioco ridotto
- Angolo totale di apertura 180°
- T° di utilizzo da -20°C a +80°C
- Viti di fissaggio DIN912 (non fornite)
- Materiali:

Alluminio anodizzato incolore o nero

Calottine di chiusura PA6.6

Rondella POM

Molla acciaio

- Le cerniere 0,35Nm sono garantite per 30 000 cicli



- Le cerniere 1,30Nm sono garantite per 10 000 cicli

Applicazioni

- Articolazione di porte o chiusure
- Macchine industriali
- Mobili metallici
- Materiale medicale

Disponibile in nero

alluminio



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Coppia (Nm)			Molla	Anodizzazione	Massa (g)	Prezzo Unit.	
	a 0°	a 90°	a 180°				Stock*	Da 1 a 5
CHAR6755-L-AG	0,35	0,24	0,12	ad aprire	incolore	110	✓	28,75 €
CHAR6755-L-AN	0,35	0,24	0,12	ad aprire	nera	110	-	28,75 €
CHAR6755-H-AG	1,3	1,1	0,9	ad aprire	incolore	110	✓	31,25 €
CHAR6755-H-AN	1,3	1,1	0,9	ad aprire	nera	110	-	31,25 €
CHAR6755-H-AG-F	1,3	1,1	0,9	a chiudere	incolore	110	✓	36,62 €
CHAR6755-H-AN-F	1,3	1,1	0,9	a chiudere	nera	110	-	36,62 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Anello di sollevamento, Acciaio




Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 182Nm



Capocorda ad occhio, Acciaio



Snodo angolare a 90° DIN71802, Acciaio



Guide for aluminium profile, Parallel rails



Vite senza fine di precisione, Inox



Cerniera su facciata ad avvitare inox, Su facciata



Elementi di ancoraggio, Standard



Deceleratore, Ghiera d'arresto



Guida curva, Serie 880 e 881



Anello di sollevamento, Orientabile maschio



Anello di serraggio con intaglio e maniglia a leva, Inox

Prodotti correlati



Cerniera a molla, avvitabile



Cerniera a molla, avvitabile



Cerniera a molla, to install