

Zamak

CLBT CLBTss

- **Maniglia a ripresa con asta filettata ed estremità piatta a norma DIN 78**

- **Materiali:**


Fissaggi: acciaio classe 5.8 o Inox 303

Manopola: zamak a norma DIN 1743

- **Finitura:** acciaio brunito

- **Colore:** nero

Con asta
filettata



Utilizzo

- Per la ripresa durante il serraggio, sollevare l'impugnatura per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e rimetterla nella posizione iniziale. Rilasciando l'impugnatura la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.

Opzioni

- Altre lunghezze di asta a L (a partire da 10 pezzi)

Info.

- H4: leva disinserita

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice		Asta filettata X		L		ØD	ØD1	ØD2
Acciaio	Inox	H1	H1	Acciaio	Inox			
CLB01T5	CLB01T5SS	M5	4,0	50	25	10,0	13,0	14,5
CLB01T6	CLB01T6SS	M6	4,0	50	50	10,0	13,0	14,5
CLB02T8	CLB02T8SS	M8	6,5	60	60	13,5	18,0	19,5
CLB02T10	CLB02T10SS	M10	6,5	60	60	13,5	18,0	19,5
CLB03T10	CLB03T10SS	M10	10,0	60	60	16,0	21,5	23,0
CLB04T10	-	M10	10,0	90	-	19,0	25,5	27,5
CLB04T12	CLB04T12SS	M12	10,0	90	60	19,0	25,5	27,5
CLB05T12	-	M12	12,0	90	-	23,0	30,0	32,5
CLB05T16	CLB05T16SS	M16	12,0	90	60	23,0	30,0	32,5

Codice		H				A			N. di denti	Stock		Prezzo unit. 1 a 5	
Acciaio	Inox	H	H2	H3	H4	A	A1	B		Acciaio	Inox	Acciaio	Inox
CLB01T5	CLB01T5SS	24,5	15,0	30,0	33,5	40	47,0	7,5	16	✓	✓	13,38 €	17,19 €
CLB01T6	CLB01T6SS	24,5	15,0	30,0	33,5	40	47,0	7,5	16	✓	✓	13,38 €	18,48 €
CLB02T8	CLB02T8SS	28,5	17,5	41,5	45,5	65	75,0	9,5	20	✓	✓	16,56 €	22,92 €
CLB02T10	CLB02T10SS	28,5	17,5	41,5	45,5	65	75,0	9,5	20	✓	✓	16,56 €	22,85 €
CLB03T10	CLB03T10SS	37,0	24,0	53,5	58,0	80	91,5	11,0	22	✓	✓	18,32 €	26,10 €
CLB04T10	-	43,0	26,0	61,0	66,0	95	109,0	13,0	24	✓	-	21,89 €	-
CLB04T12	CLB04T12SS	43,0	26,0	61,0	66,0	95	109,0	13,0	24	✓	✓	21,89 €	33,58 €
CLB05T12	-	49,0	33,0	72,0	77,0	110	126,0	15,5	26	✓	-	27,56 €	-
CLB05T16	CLB05T16SS	49,0	33,0	72,0	77,0	110	126,0	15,5	26	✓	-	27,56 €	42,83 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



VRSF
Anello di sollevamento, Orientabile maschio



GPLbr
Scovolo, ottone



RTL450
Calettatore di bloccaggio, Coppia elevata



MRA
Maglia rapida, Acciaio



WS10
Guida modulabile Drylin® W, Binario



SER69K-CLE
Chiusura 1/4 di giro per agroalimentare, Chiave



CHB
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 73 Nm



CHMR40
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm




PW_PWG1
Vite senza fine di precisione, Acciaio



M0
Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio



GARQT
Perno di bloccaggio tipo 1/4 di giro, 1/4 di



BLHM30
Rinvio angolare, fino a 4.4 Nm

Prodotti correlati



PCLA_T
Maniglia a ripresa, Plastica



CLASS
Maniglia a ripresa - maschio, Inox



CLB_M
Maniglia a ripresa, Zamak



CLASS
Maniglia a ripresa - femmina, Inox