





- **HBM-X:** Boccola regolabile con foro bilanciato. Girando la boccola sul suo asse, è possibile eliminare il gioco tra la ruota di guida e il binario.
- **HBM:** Boccola fissa con foro concentrico. Queste boccole devono essere montate dalla parte più caricata.



Info.

- * si introduce nell'alesaggio della ruota con la stessa misura.
- ** tutte le quote sono basate su una posizione "media", della boccola **HBM-X** che permette la regolazione tra +X e -X



Boccola eccentrica regolabile HBM-X

Boccola concentrica HBM

SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 4+ | 8+ |
|-----|-------------|--------------|----|
| Sc. | Prezzo -10% | Su richiesta | |

| Riferimenti | | H | ØK* | L | ØN | Per vite | | S | Massa (g) | Prezzo unit. da 1 a 3 | |
|----------------------------|-----------|-------|-------|-------|------|----------|------|-------|-----------|-----------------------|---------|
| Acciaio | Inox | | | | | ØM | X** | | | Acciaio | Inox |
| Boccola eccentrica | | | | | | | | | | | |
| HBM-1X | HBM-1X/SS | 13,97 | 4,75 | 11,11 | 3,6 | 3,5 | 0,30 | 6,30 | 5 | 12,84 € | 23,82 € |
| HBM-2X | HBM-2X/SS | 17,93 | 9,51 | 14,28 | 6,1 | 6,0 | 0,60 | 7,13 | 11 | 13,75 € | 28,43 € |
| HBM-3X | HBM-3X/SS | 25,14 | 11,99 | 19,05 | 8,1 | 8,0 | 1,06 | 9,52 | 26 | 19,57 € | 39,11 € |
| HBM-4X | HBM-4X/SS | 29,90 | 14,99 | 22,22 | 10,1 | 10,0 | 1,52 | 11,09 | 45 | 21,59 € | 52,10 € |
| Boccola concentrica | | | | | | | | | | | |
| HBM-1 | HBM-1/SS | 13,97 | 4,75 | 11,11 | 3,6 | 3,5 | 0,30 | 6,30 | 5 | 7,02 € | 11,92 € |
| HBM-2 | HBM-2/SS | 17,93 | 9,51 | 14,28 | 6,1 | 6,0 | 0,60 | 7,13 | 11 | 7,87 € | 15,60 € |
| HBM-3 | HBM-3/SS | 25,14 | 11,99 | 19,05 | 8,1 | 8,0 | 1,06 | 9,52 | 26 | 12,10 € | 22,47 € |
| HBM-4 | HBM-4/SS | 29,90 | 14,99 | 22,22 | 10,1 | 10,0 | 1,52 | 11,09 | 45 | 13,29 € | 35,15 € |

Dimensioni in mm

Altri prodotti...




MEB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 1:1



FR

Inseri filettati, Acciaio



IN1

Ingranaggio interno, Plastica lavorata (delrin)




KKSS

Chiavetta rettangolare, Inox



CHMR110

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 980 Nm



T5courroie

Cinghia di posizionamento T, T5 Poliuretano armatura in acciaio



ACLLPP

Sistema di chiusura, Chiusura a molla



GMK17_R

Guida prodotto laterale tonda, Per imbottigliamento e imballaggio




VELprf

Supporto clip per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide




WJUM20

Pattino Drylin® W, Pattino



SLHHlok

Bloccaggio a leva, A leva orizzontale / Braccio orizzontale



ACLBS

Sistema di chiusura per profili alluminio, Squadra per blocco porta ...

Prodotti correlati



HW_HT

Guida su semi-binari, Ruota



HW_HT

Guida su semi-binari, Binario



HW_HT

Guida su semi-binari, Ruota