Ingranaggio interno


Acciaio o plastica lavorata

Modulo 0,4 1,0


- ***Angolo di pressione 20°***
- *Materiali:*
  Acciaio 20NCD2 o
  Plastica delrin
  (componenti lavorati)

Accessori

- *Ingranaggi dritti dello stesso modulo*
  es. **G0,4..., ZG0,4...G1, ZG1...)**




IN : Acciaio



ZIN : Plastica





SCONTI PER QTÀ ACCIAIO

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

SCONTI PER QTÀ PLASTICA

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice Acciaio *IN*	Codice Plastica *ZIN*	Z Denti	Primitivo ØP	Interno ØA	ØD	L	B	Mozzo ØM	Prezzo Unit. da 1 a 5 Acciaio *IN*	Prezzo Unit. da 1 a 5 Plastica *ZIN*
Modulo 0,4										
IN0.4-100	ZIN0.4-100	100	40	39,2	60	5	3	55	56,26 €	40,49 €
IN0.4-120	ZIN0.4-120	120	48	47,2	75	5	3	70	62,95 €	45,22 €
IN0.4-150	ZIN0.4-150	150	60	53,2	75	5	3	70	71,75 €	51,58 €
IN0.4-200	ZIN0.4-200	200	80	79,2	125	5	3	100	95,45 €	68,64 €
Modulo 1,0										
IN1-58	ZIN1-58	58	58	56	100	11	8	94	75,97 €	54,71 €
IN1-60	ZIN1-60	60	60	58	100	11	8	94	76,97 €	55,39 €
IN1-100	ZIN1-100	100	100	98	150	11	8	125	132,10 €	95,08 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio



Anello di serraggio con intaglio e maniglia a leva, Inox



Silent block, Carico multidirezionale



Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 118 Nm




Accessori di collegamento, Kit di fissaggio




Coperchio di protezione inox, Coperchio di protezione aperto



Vite senza fine , Acciaio non temprato



Supporto piede, Per piedi o ruote



Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP14 Poliuretano armatura



Vite senza fine di precisione, Inox



Ingranaggio conico in plastica, 1:1



Boccola autofilettante - Attrezzo, Strumento di posa

Prodotti correlati



Ingranaggio interno, Acciaio 20NCD2



Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)