
Pistoncino a molla bloccabile acciaio


DIV — Corpo filettato da M12 a M20x1,5

- ***Con chiusura a rotazione***
- ***Materiali:***
  Acciaio classe 5.8 brunito, puntale trattato, rettificato
  Impugnatura rivestimento polvere di metallo
- Con dado



Utilizzi

- I pistoncini a molla sono utilizzati quando è richiesto un rapido movimento di arretramento del pistoncino
- Ruotare la leva di azionamento di 180° per arrestare il puntale in posizione retratta.
- Una tacca permette di mantenere la leva in questa posizione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	L3	B	B1	H	Fx30°	SW1	SW2	Forza della molla Iniziale F1(N)	Forza della molla finale F2(N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
DIV12-5	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15	✔	20,08 €
DIV12-6	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15	✔	20,08 €
DIV12-8	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	19	8	15	✔	20,08 €
DIV12X1.5-5	5	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	19	8	15	-	20,08 €
DIV12X1.5-6	6	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15	-	20,08 €
DIV12X1.5-8	8	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	19	8	15	-	20,08 €
DIV16-6	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	24	15	35	✔	24,05 €
DIV16-8	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	24	15	35	✔	24,05 €
DIV16-10	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	24	15	35	✔	24,05 €
DIV16X1.5-6	6	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	24	15	35	-	24,05 €
DIV16X1.5-8	8	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	24	15	35	-	24,05 €
DIV16X1.5-10	10	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	24	15	35	-	24,05 €
DIV20-8	8	M20	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,3	20	30	20	60	-	27,46 €
DIV20-10	10	M20	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,8	20	30	20	60	✔	27,46 €
DIV20-12	12	M20	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	3,0	20	30	20	60	✔	27,46 €
DIV20x1.5-8	8	M20x1,5	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,3	20	30	20	60	-	27,46 €
DIV20x1.5-10	10	M20x1,5	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,8	20	30	20	60	-	27,46 €
DIV20x1.5-12	12	M20x1,5	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	3,0	20	30	20	60	-	27,46 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Pistoncino a molla bloccabile inox


Corpo filettato da M12 a M20x1,5


DIVss


- ***Con chiusura a rotazione***
- ***Materiale: inox***
- *Con dado*

Utilizzi

- *I pistoncini a molla sono utilizzati quando è richiesto un rapido movimento di arretramento del pistoncino*
- *Ruotare la leva di azionamento di 180° per arrestare il puntale in posizione retratta.*
- *Una tacca permette di mantenere la leva in questa posizione*







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	L3	B	B1	H	Fx30°	SW1	SW2	Forza della molla Iniziale F1(N)	Forza della molla finale F2(N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
DIV12-5/SS	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	19	8	15	✔	27,26 €
DIV12-6/SS	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15	✔	27,26 €
DIV12-8/SS	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	19	8	15	✔	27,26 €
DIV12X1.5-5/SS	5	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	19	8	15	-	27,26 €
DIV12X1.5-6/SS	6	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15	-	27,26 €
DIV12X1.5-8/SS	8	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	19	8	15	-	27,26 €
DIV16-6/SS	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	24	15	35	-	30,58 €
DIV16-8/SS	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	24	15	35	✔	30,58 €
DIV16-10/SS	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	24	15	35	✔	30,58 €
DIV16X1.5-6/SS	6	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	24	15	35	-	30,58 €
DIV16X1.5-8/SS	8	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	24	15	35	-	30,58 €
DIV16X1.5-10/SS	10	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	24	15	35	-	30,58 €
DIV20-8/SS	8	M20	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,3	20	30	20	60	-	38,05 €
DIV20-10/SS	10	M20	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,8	20	30	20	60	✔	38,05 €
DIV20-12/SS	12	M20	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	3,0	20	30	20	60	✔	38,05 €
DIV20x1.5-8/SS	8	M20x1,5	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,3	20	30	20	60	-	38,05 €
DIV20x1.5-10/SS	10	M20x1,5	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,8	20	30	20	60	-	38,05 €
DIV20x1.5-12/SS	12	M20x1,5	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	3,0	20	30	20	60	✔	38,05 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Pistoncino a molla a leva


DIL — Corpo filettato da M6 a M16


- ***Pistoncino a molla bloccabile***
- *Materiale:*
  Acciaio classe di resistenza 5.8.
- *Finiture: acciaio zincato blu*


Info.

- *I pistoncini a molla sono utilizzati quando occorre evitare gli spostamenti trasversali.*
- *Lo sblocco del puntale di posizionamento si ottiene tirando la leva*










Esempio di applicazione: bloccaggio



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richesta

Codice	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	L2	L3	H	A	SW1	Fx30°	Forza della molla iniziale F1 (N)	Forza della molla finale F2 (N)	Coppia di serraggio max (Nm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
DIL6	4	M6	2,3	41,5	20,0	12,0	17,0	9,5	15,5	6	0,7	3	10	1,6	✔	7,68 €
DIL10	6	M10	3,5	65,0	33,5	17,5	30,0	14,0	22,9	10	1,1	4	16	10,0	✔	8,73 €
DIL12	8	M12	4,7	73,0	31,8	22,2	28,0	19,0	31,2	12	1,3	4	22	13,0	✔	10,02 €
DIL16	10	M16	4,7	102,5	50,5	27,0	44,5	25,0	32,7	16	1,6	4	23	42,0	✔	13,89 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Pistoncino a molla con anello


Corpo filettato da M8x1 a M20x1,5

- ***Materiale:***
  Finitura in acciaio, puntale temprato:
  Classe di resistenza 5.8.
  Finitura inox, puntale temprato:
  Corpo: inox 303
  Puntale: inox 420 temprato
  Anello: inox 301
- *Finiture:*
  Acciaio brunito: puntale temprato, brunito, rettificato
  Inox naturale: puntale temprato, lucidato e rettificato




Info.

- *I pistoncini di posizionamento sono utilizzati quando occorre evitare gli spostamenti trasversali. Dopo lo sblocco è possibile ottenere un'altra posizione.*
- *Con l'anello è possibile automatizzare il pistoncino, ad esempio per mezzo di un martinetto pneumatico, o di un comando a distanza*



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	ØD	ØD1	ØD4	L1	L2	L4	H	SW1	SW2	Fx30°	Forza della molla iniziale F1 (N)	Forza della molla finale F2 (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
Acciaio, puntale in acciaio temprato														
DIA8-4	4	M8x1,0	15	15	6	13	4	10	13	1,0	6	12	✔	11,95 €
DIA10-5	5	M10x1,0	23	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✔	11,36 €
DIA12-6	6	M12x1,5	23	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✔	12,63 €
DIA16-8	8	M16x1,5	28	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✔	16,88 €
DIA20-10	10	M20x1,5	28	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	✔	23,93 €
Inox, puntale inox temprato														
DIA8-4/SS	4	M8x1,0	15	15	6	13	4	10	13	1,0	6	12	✔	20,89 €
DIA10-5/SS	5	M10x1,0	23	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✔	19,92 €
DIA12-6/SS	6	M12x1,5	23	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✔	23,40 €
DIA16-8/SS	8	M16x1,5	28	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✔	31,24 €
DIA20-10/SS	10	M20x1,5	28	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	-	51,66 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*