

Boccola auto-filettante in acciaio **Aci Stock**

INS

Per materiali duri

- Inerti filettati con filettatura esterna a passo fine
- Acciaio cementato, finitura zincata bicromata

Applicazioni


- Utilizzo con alluminio ed altri metalli non ferrosi, plastica termoidurente e legno duro

Assemblaggio

- Posizionare l'inserto dentro un semplice foro per mezzo dell' attrezzo di posa INS Tool, di un mandrino filettato, di un trapano fornito di una testa di maschiatura o di una macchina automatica per maschiatura
- La boccola deve essere installata in modo tale che l'intaglio e la filettatura esterna interrotta producano l'effetto di taglio sul materiale da maschiare.
- Per materiale tenero, utilizzare la perforazione min. raccomandata.
Per materiale duro, utilizzare la perforazione max. raccomandata

Info.

- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante.



**Eccellente
Resistenza
allo strappo**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	30+	40+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta	

Codice	Filettatura ØD1	Filettatura ØD2	Lunghezza L	Perforazione min.	Perforazione raccomandata max.	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
INS300-M3/B	M3	M5 X 0,5	6	4,6	4,8	20	✓	10,27 €
INS300-M4/B	M4	M6,5 X 0,75	8	5,8	6,2	20	✓	13,99 €
INS300-M5/B	M5	M8 X 1	10	7,1	7,6	20	✓	15,37 €
INS300-M6/B	M6	M10 X 1,5	14	8,6	9,4	20	✓	18,36 €
INS300-M8/B	M8	M12 X 1,5	15	10,6	11,4	20	✓	22,65 €
INS300-M10/B	M10	M14 X 1,5	18	12,6	13,4	15	✓	30,35 €
INS300-M12/B	M12	M16 X 1,5	22	14,6	15,4	10	✓	36,45 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



HG8-ECO

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio C45



PTGR

Puleggia folle, Per
cinghia tonda



LVT

Mini martinetto
motorizzato 4A, 4
ampere



CHALss

Cerniera piana inox,
Inox



BUT

Accessori per
pannello, Arresto per
pannello



PSG1

Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
35NCD6 pretrattato



BOX-WM

Rondella semplice -
DIN125, Valigetta di
rondelle acciaio



P30

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
8.80 Nm



CHAupa

Accessori per
pannello, Arresto per
pannello



YG3

Ingranaggio dritto
PRESTAZIONE, Acciaio



DBL820

Rotella per catena,
Serie 820 e 815



ACL

Angolare, Angolare
orientabile

Prodotti correlati



INS_BR

Boccola autofilettante
Ottone, Ottone



INS_SS

Boccola autofilettante
Inox, Inox



INS_SS

Inserto auto-filettante,
Inox 316



INSTool

Boccola autofilettante
- Attrezzo, Strumento
di posa