

## DOMI50

## Carico C1 fino a 300 N

- Carichi elevati
- Coefficienti di attrito favorevoli
- Guida a scorrimento di grande qualità
- Trascinamento con ridotto gioco
- Regolazione fine 0,05mm
- Lunghezza assi standard
- Sistema di comando semplice





### Utilizzo


- Regolazione fine della testa di brasatura/teste di saldatura/testine laser
- Montaggio di stampanti a getto d'inchiostro
- Regolazione video camere di misurazione
- Regolazione di unità di lavorazione (teste di fresatura, assi di fresatura...)
- Puntamento di ugelli di bruciatori
- Regolazione di testine laser
- Spostamento di fine corsa
- Spostamento centrato di guide laterali (carrello con mandrino sinistra-destra)





### Opzione

- Altre corse disponibili, contattateci
- Per un contatore numerico su una slitta di regolazione verticale, sostituire /XY con /Z nel codice prodotto



**Slitte con volantini e contatori DOMI50-CV (esempio d'applicazione)**





## SCONTI PER QTA

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		

Codice	LA	LI	Corsa	Passo (mm)	C1 (N)	C2 (N)	FA (N)	Carichi ammissibili			Prezzo unit.
								Mx (Nm)	My (Nm)	Mz (Nm)	
<b>Slitta singola</b>											
DOMI50-25	70	95	25	1	300	215	120	4	5	3	✓ 432,68 €
DOMI50-50	70	120	50	1	300	215	120	4	5	3	✓ 441,25 €
DOMI50-75	70	145	75	1	300	215	120	4	5	3	- 449,82 €
DOMI50-100	70	170	100	1	300	215	120	4	5	3	✓ 460,53 €
<b>Slitta con contatore e volantino</b>											
DOMI50-25-CV/XY	70	95	25	1	300	215	120	4	5	3	- 747,55 €
DOMI50-50-CV/XY	70	120	50	1	300	215	120	4	5	3	- 756,12 €
DOMI50-75-CV/XY	70	145	75	1	300	215	120	4	5	3	- 764,69 €
DOMI50-100-CV/XY	70	170	100	1	300	215	120	4	5	3	- 775,40 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## DOMI50

## Per slitta di regolazione DOMINO 50

- Il **kit di fissaggio** è necessario per fissare la slitta regolabile DOMINO alla superficie di assemblaggio
- La **piastra** funge da adattatore per applicazioni personalizzate e può essere lavorata dal cliente




Piastra di supporto utensili



Leva di serraggio  
DOMI50-LEVA



Kit di fissaggio  
DOMI50-B




Esempio d'applicazione




Piastra  
DOMI50-M




kit di fissaggio



Piatto girevole DOMI 50-PT



Kit di fissaggio DOMI 50-B



Piastra DOMI 50-M

### SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		


Codice	Tipo	Stock*	Prezzo unit.
DOMI50-B	Kit di fissaggio	✓	23,56 €
DOMI50-M	Piastra	✓	64,26 €
DOMI50-LEVIER	Leva di serraggio	✓	34,27 €
DOMI50-PT	Piatto girevole	-	359,85 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Per slitta di regolazione DOMINO 50

# DOMI50

- I **kit di raccordo** sono necessari per collegare due slitte regolabili DOMINO



Kit di raccordo  
DOMI 50-XY




Kit di raccordo  
DOMI 50-XY



Kit di raccordo X-Y




Kit di raccordo  
DOMI 50-XZ



Kit di raccordo X-Z



Esempio d'applicazione



Kit di raccordo  
DOMI 50-XZ


### SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		

Codice	Tipo	Stock*	Prezzo unit.
DOMI50-XY	Kit di raccordo X-Y	✓	57,83 €
DOMI50-XZ	Kit di raccordo X-Z	✓	66,40 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



STL  
Guida con spazzola,  
Spazzola



PM4  
Coppia ruota e vite  
senza fine, Plastica  
lavorata (delrin)



UCP\_PBT  
Cuscinetto ritto  
polimero inox,  
polimero e inox



RFK38B  
Riduttore ipoide inox,  
fino a 200 Nm



CHAEss  
Cerniera estetica, Inox



RCC\_RCX  
Rondella sferica -  
DIN6319, convessa



T5P\_T10P  
Piastra di giunzione  
per cinghia T, T10



CHV  
Motovariatore  
meccanico, da 0,18 a  
1,5kW



RURp  
Ruota fissa con  
piastra, Poliuretano -  
Mozzo alluminio (Ultra



AT5M\_AT10M  
Cinghia aperta al  
metro tipo AT, AT5  
Poliuretano armatura



LOQ  
Accessori per porte,  
Fermaporte a scatto



LVT  
Mini martinetto  
motorizzato 1A, 1  
ampere

## Prodotti correlati



DOMI50  
Accessori di  
collegamento, Leva di  
serraggio



DOMI\_MD  
Tavola rotante di  
regolazione Domino,  
55/1



DOMI50  
Accessori di  
collegamento, Kit di  
fissaggio



DOMI50  
Accessori di  
collegamento, Piastra