

Boccola autofilettante a passo grosso Stock

INS100

Per materiali teneri


- Inerti autofilettanti con filettatura esterna a filetto largo
- Non flangiato
- Montaggio per deformazione non servono attrezzi specifici
- Con impronta esagonale per il montaggio
- In acciaio zincato bianco

Applicazioni

- Utilizzo con plastica tenera, gomma, legno tenero

Info.

- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	30+	40+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	ØD	L	Ød	SW	Ø Perforazione raccomandata		Qtà per conf.	Masse (g)	Stock*	Prezzo Unit. per conf.
					min.	max.				
INS100-M4/B	8,0	8	M4	4	6,6	6,9	20	1,4	✓	10,27 €
INS100-M5/B	10,0	10	M5	5	8,4	8,9	20	2,5	✓	13,06 €
INS100-M6/B	12,0	12	M6	6	10,0	10,4	20	4,8	✓	16,25 €
INS100-M8/B	14,0	15	M8	8	12,0	12,4	20	7,3	✓	27,27 €
INS100-M10/B	18,5	20	M10	10	16,2	16,7	15	19,2	✓	42,60 €
INS100-M12/B	22,0	30	M12	12	19,5	20,0	10	38,0	-	127,30 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



DZY
Piedino antivibrante cilindrico, Acciaio



DOMI120
Kit di raccordo, Kit di raccordo XZ



M0
Coppia ruota e vite senza fine, Bronzo



CLG2
Ingranaggio dritto in plastica stampata, Nylon stampato



PLB
Distanziatore cilindrico, Ottone



ESCON
Accessori per variatore di velocità 5A, Kit 4 cavi motore DC



HTD14M_55
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD14 Acciaio



UTKswrr
Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V



BFD
Perno ad innesto per boccia, +180°C



UGH32
Unità di guida tipo H, Per martinetti Ø 32



PTA150
Piede snodato con base stampata Ø150, Ø 150



PCS62K
Pignone a catena dentatura temprata, 15.875mm (DIN10B-1)

Prodotti correlati



INS150
Inserto auto-maschiante a passo grosso, Con colletto filetto largo



INS
Boccola autofilettante acciaio, acciaio



BOX-INS-W
Inserto autofilettante, Box kit - Per legno



INSTool
Boccola autofilettante - Attrezzo, Strumento di posa