Ingranaggio dritto in acciaio


Acciaio 20NCD2


Modulo 0,7

- *Classe di precisione 9*
- *Angolo di pressione 20°*
- *Velocità lineare 300m/min*

Opzione

- *Numero di denti diverso, contattateci.*





alesaggio, chiavetta
MODIFICABILE
foro maschiato, perno, altro...

Indicazione di coppia e di potenza			
Per 50 denti a 1000 giri/min.			
	20NCD2 Z10CNF18.09	*20NCD2 temprato*	*ottone*
Nm	**0,60**	*3,200*	*0,326*
kW	**0,06**	*0,336*	*0,030*

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg) G	PG	Prezzo unit. da 1 a 5 G	PG
G0.7-15	15	10,50	11,90	11,90	5	0,009	0,006	31,00 €	Su richiesta
G0.7-18	18	12,60	14,00	12,00	5	0,011	0,008	33,42 €	
G0.7-20	20	14,00	15,40	12,00	5	0,012	0,009	34,13 €	
G0.7-24	24	16,80	18,20	12,00	5	0,015	0,012	35,49 €	
G0.7-26	26	18,20	19,60	12,00	5	0,017	0,014	36,30 €	
G0.7-28	28	19,60	21,00	12,00	5	0,019	0,016	36,77 €	
G0.7-30	30	21,00	22,40	12,00	5	0,021	0,018	37,37 €	
G0.7-35	35	24,50	25,90	16,00	6	0,031	0,025	37,69 €	
G0.7-40	40	28,00	29,40	16,00	6	0,038	0,031	38,11 €	
G0.7-42	42	29,40	30,80	16,00	6	0,040	0,034	38,32 €	
G0.7-48	48	33,60	35,00	16,00	6	0,050	0,044	39,05 €	
G0.7-50	50	35,00	36,40	16,00	6	0,053	0,047	39,48 €	
G0.7-60	60	42,00	43,40	16,00	6	0,073	0,067	41,17 €	
G0.7-70	70	49,00	50,40	16,00	8	0,094	0,092	42,88 €	
G0.7-76	76	53,20	54,60	16,00	8	0,109	0,107	45,15 €	
G0.7-175	175	122,50	123,90	25,00	12	0,566	0,547	119,63 €	
↓	**A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione**								
G0.7-198	**198**	**138,60**	**140,00**	**Dimensioni: contattateci**					

Dimensioni in mm