

Linear bearing with inclined ball tracks

KKB

High temperature

- A linear bearing with an inclined ball track suitable for standard loads.

- Working temperature range: -20 to +200°C

- Can be used with only a light lubrication

- Sealing joints included

- Materials:

Outer housing and balls: steel

Raceway: bronze

Seal: VITON®




Advantages

- Higher working load compared to standard bearings

- No risk of marking the shaft

- Suitable for high temperatures



DISCOUNTS

Qty	1+	5+	10+	25+
Disc.	List	-6%	-12%	On request

Part N°	ød	ØD1	L	B	W	øD2	Load		Weight (g)	Price each
							Dynamic C(N)	Static Co(N)		
KKB-12AR	12 ^{0/+0,008}	22 ^{0/+0,008}	32 ^{0/-0,2}	22,9 ^{0/-0,2}	1,3	21	580	895	52	92,71 €
KKB-16AR	16 ^{0/+0,009}	26 ^{0/+0,009}	36 ^{0/-0,2}	24,9 ^{0/-0,2}	1,3	24,9	770	1180	75	103,88 €
KKB-20AR	20 ^{0/+0,009}	32 ^{0/+0,009}	45 ^{0/-0,2}	31,5 ^{0/-0,2}	1,6	30,3	1190	1910	140	111,75 €
KKB-25AR	25 ^{0/+0,011}	40 ^{0/+0,011}	58 ^{0/-0,3}	44,1 ^{0/-0,3}	1,85	37,5	1690	2720	298	150,18 €
KKB-30AR	30 ^{0/+0,011}	47 ^{0/+0,011}	68 ^{0/-0,3}	52,1 ^{0/-0,3}	1,85	44,5	2210	3880	445	201,28 €
KKB-40AR	40 ^{0/+0,013}	62 ^{0/+0,013}	80 ^{0/-0,3}	60,6 ^{0/-0,3}	2,15	59	2460	4620	1025	252,58 €

All dimensions in mm

Altri prodotti...



WJUM16
Pattino Drylin® W,
Pattino




PTAF100-PAMF100
Piede fissabile con
base lamiera Ø100, Ø
100



Q6
Cuscinetto radiale a
sfere, Acciaio



HD
Giunto cardanico
doppio ad aghi,
Sollecitazioni intense



RPP5
Cinghia di
trasmissione RPP,
RPP5



NPTF30
Morsetto di
collegamento,
Distanziale Ø14 a Ø20



CHNrb
Catena segnaletica
rossa e bianca,
Acciaio



BAN
Connettore / supporto
per profili alluminio,
Regolabile



YG2
Ingranaggio dritto
PRESTAZIONE, Acciaio
35NCD6



WW16
Carrello Drylin® W,
Carrello



FBL4004_K32
Spazzola al metro,
Polipropilene nero
striato (PP)



PR105
Piede fissabile con
snodo - poliammide, Ø
103

Prodotti correlati



KKP-AR
Manicotto a sfere
inclinate, Carichi
elevati / -20° +200°



ZA
Albero per guida
lineare, Acciaio
temprato



ZB
Albero per guida
lineare, Inox temprato



KB_UU
Manicotto a sfere di
precisione, Di
precisione - acciaio