
Modulo 1,0

Acciaio trattato



- ***Ingranaggio dritto dentatura rettificata JIS B1702 grado 3***
- *Angolo di pressione 20°*
- *Materiali:*
  Acciaio S45C
  Dentatura temprata per induzione
- *Superficie di codice del componente di alesaggio ØA*
- *Durezza in superficie 48-53HRC*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Gioco (mm)	Peso (kg)	Prezzo unit.
GG1-15	15	15	17	12	6	0,08-0,16	0,02	98,74 €
GG1-16	16	16	18	13	6	0,08-0,16	0,02	101,89 €
GG1-17	17	17	19	14	6	0,08-0,16	0,02	105,11 €
GG1-18	18	18	20	15	6	0,08-0,16	0,03	107,52 €
GG1-19	19	19	21	16	6	0,08-0,16	0,03	111,50 €
GG1-20	20	20	22	17	6	0,08-0,16	0,03	112,66 €
GG1-21	21	21	23	18	8	0,08-0,16	0,04	115,85 €
GG1-22	22	22	24	18	8	0,08-0,16	0,04	117,91 €
GG1-23	23	23	25	20	8	0,08-0,16	0,04	122,25 €
GG1-24	24	24	26	20	8	0,08-0,16	0,05	125,87 €

Dimensioni in mm


Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Gioco (mm)	Peso (kg)	Prezzo unit.
GG1-25	25	25	27	20	8	0,08-0,16	0,05	128,62 €
GG1-26	26	26	28	20	8	0,08-0,16	0,05	131,78 €
GG1-27	27	27	29	20	8	0,08-0,16	0,05	134,61 €
GG1-28	28	28	30	20	8	0,08-0,16	0,06	137,39 €
GG1-29	29	29	31	25	8	0,08-0,16	0,07	143,40 €
GG1-30	30	30	32	25	10	0,08-0,16	0,07	145,37 €
GG1-32	32	32	34	25	10	0,08-0,16	0,08	147,71 €
GG1-34	34	34	36	25	10	0,08-0,16	0,08	153,72 €
GG1-35	35	35	37	25	10	0,08-0,16	0,09	156,88 €
GG1-36	36	36	38	25	10	0,08-0,16	0,09	160,08 €
GG1-38	38	38	40	30	10	0,08-0,16	0,12	165,67 €
GG1-40	40	40	42	30	10	0,08-0,16	0,12	169,25 €
GG1-42	42	42	44	30	10	0,08-0,16	0,13	172,06 €
GG1-44	44	44	46	30	10	0,08-0,16	0,14	178,05 €
GG1-45	45	45	47	30	10	0,08-0,16	0,15	182,46 €
GG1-48	48	48	50	30	10	0,08-0,16	0,16	195,95 €
GG1-50	50	50	52	35	12	0,08-0,16	0,18	202,78 €
GG1-55	55	55	57	35	12	0,10-0,18	0,21	221,11 €
GG1-56	56	56	58	35	12	0,10-0,18	0,22	223,86 €
GG1-60	60	60	62	40	12	0,10-0,18	0,26	239,38 €
GG1-64	64	64	66	40	12	0,10-0,18	0,29	256,97 €
GG1-70	70	70	72	40	12	0,10-0,18	0,32	277,29 €
GG1-75	75	75	77	40	12	0,10-0,18	0,36	296,41 €
GG1-80	80	80	82	50	15	0,10-0,18	0,45	317,52 €
GG1-90	90	90	92	50	15	0,10-0,18	0,53	356,21 €
GG1-100	100	100	102	50	15	0,10-0,18	0,63	419,13 €
GG1-120	120	120	122	50	15	0,12-0,20	0,84	511,62 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



Ruota per vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



Magnete piatto, With threaded hole



Tee nuts with pronge,



Guida lineare Utilitrack®, Ruota di precisione a V in acciaio



Puleggia dentata di posizionamento tipo T, T5 alluminio



Volantin pieno, Poliammide



Riduttore ipoide inox, fino a 500 Nm



Giunto senza gioco Gerwah®, da 0.5 a



Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø



Cuscinetto radiale flangiato, Montaggo :



Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO, 3:1

Prodotti correlati