- ***MC25 e MC75: ghiera d'arresto meccanico*** *e bottone antirumore*
- *MC150: è indispensabile prevedere una ghiera d'arresto a circa 1mm prima dell'arresto corsa dell'ammortizzatore*
- *T° di utilizzo: da 0 a +65°C*
- *Materiali:*
  Corpo in acciaio brunito
  Stelo pistone in acciaio inossidabile
  Bottone in acciaio con inserto in elastomero (unicamente per MC25 e MC75)





MC25



MC75



MC150M

Accessori

- *Vedere ghiera d'arresto e flangia universale*

Info.

- *MC150:* ***Non girare lo stelo*** *per evitare di danneggiare la membrana in EPDM*
- *Per una migliore dispersione del calore, non verniciare gli ammortizzatori*

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	6+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Parametro di efficacia (kgme) Min	Max	Capacità max (Nm) Per ciclo W3	Per ora W4	Forza di riarmo (N)	Tempo di riarmo (S)	Disassamento max	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 3
MC25-ML	0,7	2,2	2,8	22600	3-6	0,3	2°	✔	88,72 €
MC25-M	1,8	5,4	2,8	22600	3-6	0,3	2°	✔	74,79 €
MC25-MH	4,6	13,6	2,8	22600	3-6	0,3	2°	✔	74,79 €
MC75-M1	0,3	1,1	9,0	28200	4-9	0,3	2°	-	119,97 €
MC75-M2	0,9	4,8	9,0	28200	4-9	0,3	2°	✔	119,97 €
MC75-M3	2,7	36,2	9,0	28200	4-9	0,3	2°	✔	119,97 €
MC150-M	0,9	10,0	20,0	34000	3-8	0,4	4°	✔	158,92 €
MC150-MH	8,6	86,0	20,0	34000	3-8	0,4	4°	✔	158,92 €
MC150-MH2	70,0	200,0	20,0	34000	3-8	0,4	4°	-	158,92 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...

HG6-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45

CHM50-MOT

Motoriduttore AC asincrono da 0,18 a0,75kW, 0.18 a 0.75kW

RVM14

Riduttore manuale, A ruota e vite senza fine

RPP

Piastra di giunzione per cinghia RPP, RPP14

PTAF80-PAMF80

Piede fissabile con base lamiera Ø80, Ø 80

VTAP

Vite a testa magnetica, Con rivestimento in gomma

PRES7HR

Pressa manuale da banco, Pressione fino a 700kg

GGP

Vite ad alette, Tecnopolimero con inserto in acciaio

FBL4004_K32

Spazzola al metro, Polipropilene nero striato (PP)

ACM_TRI

Tirante chiusura in gomma, Caucciù

PCS50

Pignone a catena - acciaio, 12.7mm (DIN08B-1)

VQTplqp

Chiusura ¼ di giro – Piastra di bloccaggio, Montaggio con control...

Prodotti correlati

RMSA

Deceleratore, Regolabile



STC

Deceleratore, Ghiera d'arresto

MF

Deceleratore, Flangia rettangolare

DZY

Piedino antivibrante cilindrico, Acciaio