


GLT2-17

Estensione parziale, carico **fino a 10kg**

- La corsa è inferiore alla lunghezza del binario
- Dispositivo di mantenimento in posizione chiusa
- **Portata per coppia 10kg (montaggio verticale)**
- Le capacità di carico indicate si riferiscono ad un valore massimo per 20000 cicli.
- Materiali:
 - Guide acciaio zincato
 - Gabbia a sfere plastica
 - Sfere acciaio temprato



NUOVO!





Vantaggi

- Soluzione economica per guidare i cassetti o elementi simili con un attrito ridotto e una stabilità laterale elevata

Info

- Vendute a coppie
- La capacità di carico di tutte le guide telescopiche è testata a norma DIN EN 15338, livello 1.



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	6+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	


Codice	Corsa								Profondità della scanalatura T	Profondità del cassetto da/a	Prezzo coppia da 1 a 3	
	A	A2	A3	A3	B	H	L	L1				
GLT2-17-104	37	32	132	10	10	17	164	182	104	6-7	185-260	4,84 €
GLT2-17-125	37	32	153	10	10	17	185	182	125	6-7	185-305	4,91 €
GLT2-17-145	37	32	185	10	10	17	217	214	145	6-7	220-355	5,13 €
GLT2-17-165	37	32	217	10	10	17	249	246	165	6-7	250-410	5,79 €
GLT2-17-348	37	32	418	10	10	17	450	278	348	6-7	450	6,80 €
GLT2-17-366	37	32	448	10	10	17	480	310	366	6-7	480	7,85 €
GLT2-17-368	37	32	468	10	10	17	500	310	368	6-7	500	8,14 €
GLT2-17-424	37	32	518	10	10	17	550	342	424	6-7	550	10,36 €

Dimensioni in mm


Estensione parziale,
carico fino a 12kg

GLT2-27

- La corsa è inferiore alla lunghezza del binario
- Dispositivo di mantenimento in posizione chiusa
- Portata per coppia 12kg (montaggio verticale)
- Le capacità di carico indicate si riferiscono ad un valore massimo per 20000 cicli.
- Materiali:
 - Guide acciaio zincato
 - Gabbia a sfere plastica
 - Sfere acciaio temprato



NUOVO!




Vantaggi

- Soluzione economica per guidare i cassetti o elementi simili con un attrito ridotto e una stabilità laterale elevata

Info

- Vendute a coppie
- La capacità di carico di tutte le guide telescopiche è testata a norma DIN EN 15338, livello 1.



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	6+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Profondità della										Profondità del casetto da/a	Prezzo coppia da 1 a 3
	Corsa scanalatura											
	A	A1	A2	A3	B	H	L	L1	S	T		
GLT2-27-150	37	160	32	190	10	27	222	214	150	6-7	230-350	10,25 €
GLT2-27-232	37	288	32	296	10	27	328	342	232	6-7	350-550	15,77 €

Dimensioni in mm

Guide telescopiche acciaio con ammortizzatore New

GLT3-46A

Estensione totale carico fino a 35kg

- La corsa è uguale alla lunghezza del binario
- Dispositivo di mantenimento in posizione chiusa
- Il cassetto può essere facilmente estratto e separato dal binario di guida azionando la leva di sbloccaggio
- Il meccanismo di smorzamento delle guide telescopiche permette di ammortizzare la chiusura e di raggiungere automaticamente la posizione di fine corsa.
- Portata per coppia 35kg (montaggio verticale)
- Le capacità di carico indicate si riferiscono ad un valore massimo per 50000 cicli.
- Materiali:
 - Guide acciaio zincato e passivato blu
 - Gabbia a sfere in acciaio e plastica
 - Sfere acciaio temprato



NUOVO!




Vantaggi


- Soluzione economica per guidare i cassetti o elementi simili con un attrito ridotto e una stabilità laterale elevata

Info

- Vendute a coppie
- La capacità di carico di tutte le guide telescopiche è testata a norma DIN EN 15338, livello 2.



Con ammortizzatore



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	6+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Corsa										Prezzo coppia da 1 a 3
	A	A1	A2	A3	A5	A6	B	H	L	S	
GLT3-46A-300	35	128	-	-	35	171	12,7	46	300	300	39,35 €
GLT3-46A-350	35	128	64	-	35	220	12,7	46	350	350	43,25 €
GLT3-46A-400	35	128	64	-	35	254	12,7	46	400	400	47,20 €
GLT3-46A-450	35	128	96	-	35	294	12,7	46	450	450	51,16 €
GLT3-46A-500	35	128	96	64	35	344	12,7	46	500	500	55,05 €
GLT3-46A-550	35	128	96	128	35	394	12,7	46	550	550	59,96 €
GLT3-46A-600	35	128	96	160	35	444	12,7	46	600	600	64,91 €

Dimensioni in mm


New

Guide telescopiche acciaio

Estensione totale Carico fino a 45kg

GLT3-46

- La corsa è uguale alla lunghezza del binario
- Dispositivo di mantenimento in posizione chiusa
- Il cassetto può essere facilmente estratto e separato dal binario di guida azionando la leva di sbloccaggio
- Portata per coppia 45kg (montaggio verticale)
- Le capacità di carico indicate si riferiscono ad un valore massimo per 20000 cicli.
- Materiali:
Guide acciaio zincato e passivato blu
Gabbia a sfere in acciaio e plastica
Sfere acciaio temprato



**NUOVO!**

Vantaggi

- Soluzione economica per guidare i cassetti o elementi simili con un attrito ridotto e una stabilità laterale elevata

Info

- Vendute a coppie
- La capacità di carico di tutte le guide telescopiche è testata a norma DIN EN 15338, livello 1.



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	6+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	L	Corsa		Prezzo coppia da 1 a 3
												S	S	
GLT3-46-300	35	128	96	-	-	-	35	242	12,7	46	300	300		20,50 €
GLT3-46-350	35	128	96	-	-	-	35	292	12,7	46	350	350		22,81 €
GLT3-46-400	35	128	96	96	-	-	35	342	12,7	46	400	400		24,97 €
GLT3-46-450	35	128	96	128	-	-	35	392	12,7	46	450	450		27,23 €
GLT3-46-500	35	128	96	128	64	-	35	442	12,7	46	500	500		28,99 €
GLT3-46-550	35	128	96	128	64	32	35	492	12,7	46	550	550		35,48 €
GLT3-46-600	35	128	96	128	96	32	35	542	12,7	46	600	600		40,18 €
GLT3-46-650	35	128	96	128	160	32	35	592	12,7	46	650	650		42,17 €
GLT3-46-700	35	128	96	128	192	32	35	642	12,7	46	700	700		45,31 €

Dimensioni in mm


GLT3E-50

Estensione extra,
carico **fino a 60kg**

- La corsa è superiore alla lunghezza del binario e garantisce maggiore confort ed accessibilità
- Dispositivo di mantenimento in posizione chiusa
- Il cassetto può essere facilmente estratto e separato dal binario di guida azionando la leva di sbloccaggio
- Portata per coppia 60kg (montaggio verticale)
- Le capacità di carico indicate si riferiscono ad un valore massimo per 20000 cicli.
- Materiali:
Guide acciaio zincato e passivato blu
Gabbia a sfere in acciaio e plastica
Sfere acciaio temprato



NUOVO!





Vantaggi

- Soluzione economica per guidare i cassetti o elementi simili con un attrito ridotto e una stabilità laterale elevata.

Info

- Vendute a coppie
- La capacità di carico di tutte le guide telescopiche è testata a norma DIN EN 15338, livello 1.



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	6+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	L	Corsa		Prezzo coppia da 1 a 3
												S	S	
GLT3E-50-338	35	128	96	-	-	-	35	242	12,7	50	300	338		45,27 €
GLT3E-50-388	35	128	96	-	-	-	35	292	12,7	50	350	388		49,37 €
GLT3E-50-438	35	128	96	96	-	-	35	342	12,7	50	400	438		53,85 €
GLT3E-50-488	35	128	96	128	-	-	35	392	12,7	50	450	488		58,34 €
GLT3E-50-538	35	128	96	128	64	-	35	442	12,7	50	500	538		62,82 €
GLT3E-50-588	35	128	96	128	64	32	35	492	12,7	50	550	588		68,45 €
GLT3E-50-638	35	128	96	128	96	32	35	542	12,7	50	600	638		74,07 €
GLT3E-50-688	35	128	96	128	160	32	35	592	12,7	50	650	688		79,64 €
GLT3E-50-738	35	128	96	128	192	32	35	642	12,7	50	700	738		86,39 €

Dimensioni in mm


New

Guide telescopiche acciaio

Estensione extra, carico **fino a 90kg**

GLT3E-58

- La corsa è superiore alla lunghezza del binario e garantisce maggiore confort ed accessibilità
- Dispositivo di mantenimento in posizione chiusa
- Il cassetto può essere facilmente estratto e separato dal binario di guida azionando la leva di sbloccaggio
- Portata per coppia 90kg (montaggio verticale)
- Le capacità di carico indicate si riferiscono ad un valore massimo per 20000 cicli.
- Materiali:
Guide acciaio zincato e passivato blu
Gabbia a sfere in acciaio e plastica
Sfere acciaio temprato



**NUOVO!**

Vantaggi

- Soluzione economica per guidare i cassetti o elementi simili con un attrito ridotto e una stabilità laterale elevata

Info

- Vendute a coppie
- La capacità di carico di tutte le guide telescopiche è testata a norma DIN EN 15338, livello 1.



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	6+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	H	L	Corsa		Prezzo coppia da 1 a 3
										S	S	
GLT3E-58-338	31,75	57	122	-	31,75	233,5	19	58	300	338		57,91 €
GLT3E-58-388	31,75	57	172	-	31,75	283,5	19	58	350	388		63,70 €
GLT3E-58-438	31,75	57	111	111	31,75	333,5	19	58	400	438		69,48 €
GLT3E-58-488	31,75	57	136	136	31,75	383,5	19	58	450	488		75,29 €
GLT3E-58-538	31,75	57	161	161	31,75	433,5	19	58	500	538		85,43 €
GLT3E-58-588	31,75	57	186	186	31,75	483,5	19	58	550	588		88,33 €
GLT3E-58-638	31,75	57	211	211	31,75	533,5	19	58	600	638		95,53 €
GLT3E-58-688	31,75	57	236	236	31,75	583,5	19	58	650	688		102,78 €
GLT3E-58-738	31,75	57	261	261	31,75	633,5	19	58	700	738		111,47 €

Dimensioni in mm