




Grillo a U **inox** con chiodo a occhiello

Diametro dell'asse da 5 mm a 20 mm **MDRss**

- Anello d'attacco
- Materiale:
Inox 316
- Nessuna marcatura sul prodotto

Info.

- CMU: Carico massimo utile
Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMU per il coefficiente di sicurezza 5.



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Asse ØD	A	L	H	CMU (kg)	Peso (kg)	Prezzo unit. da 1 a 19
MDR1-05/SS	5	9,5	23,0	33	190	0,015	3,58 €
MDR1-06/SS	6	12,0	24,0	37	360	0,030	3,74 €
MDR1-08/SS	8	16,0	35,0	50	540	0,060	4,46 €
MDR1-10/SS	10	19,3	45,6	65	720	0,125	6,41 €
MDR1-12/SS	12	27,0	48,0	72	1080	0,200	11,47 €
MDR1-14/SS	14	28,0	57,0	83	1260	0,310	17,03 €
MDR1-16/SS	16	32,8	59,0	89	1680	0,510	27,30 €
MDR1-20/SS	19	38,0	88,0	124	2400	0,900	53,68 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



LWH
Guida lineare a sfere -
Sfere acciaio, Binario -
da 9320 N a 71300 N



YG1
Ingranaggio dritto
PRESTAZIONE, Acciaio
35NCD6




METEB
Barre autolubrificanti,
Bronzo BP25



SMLS
Tavola lineare, Per
lunghezze ridotte




PCS25ECO
Pignone a catena -
acciaio, 6.35mm



H1
Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Plastica lavorata
...



CHB
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
73 Nm



TBL
Mini tavola di
posizionamento a vite
metrica, Piastra



ZBconique
Ingranaggio conico in
plastica, 1:1



PENC
Maniglia da incasso,
montaggio a scatto



ACL
Elementi di giunzione,
Angolare
semicircolare



PHG05
Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Acciaio 20NCD2
cementato t...


Prodotti correlati



MDR
Grillo con chiodo ad
occhiello, Acciaio



MLY_SS
Grillo con chiodo ad
occhiello, Inox



CAB
Cavo di fissaggio, Inox



TAC_SS
Tenditore, Inox