




# Grillo a U **inox** con chiodo a occhiello

Diametro dell'asse da 5 mm a 20 mm **MDRss**

- Anello d'attacco
- Materiale:  
Inox 316
- Nessuna marcatura sul prodotto

## Info.

- CMU: Carico massimo utile  
Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMU per il coefficiente di sicurezza 5.



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Asse ØD	A	L	H	CMU (kg)	Peso (kg)	Prezzo unit. da 1 a 19
MDR1-05/SS	5	9,5	23,0	33	190	0,015	3,58 €
MDR1-06/SS	6	12,0	24,0	37	360	0,030	3,74 €
MDR1-08/SS	8	16,0	35,0	50	540	0,060	4,46 €
MDR1-10/SS	10	19,3	45,6	65	720	0,125	6,41 €
MDR1-12/SS	12	27,0	48,0	72	1080	0,200	11,47 €
MDR1-14/SS	14	28,0	57,0	83	1260	0,310	17,03 €
MDR1-16/SS	16	32,8	59,0	89	1680	0,510	27,30 €
MDR1-20/SS	19	38,0	88,0	124	2400	0,900	53,68 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



BLHB30

Rinvio angolare ad albero cavo, Fino a 4.4 Nm



TAC\_SS

Tenditore, Inox



PRF\_PF

Elementi di ancoraggio, Staffa di fissaggio



RAS

Snodo angolare a 90° DIN71802, Acciaio



CHA1056-U4

Cerniera ad avvitare, Apertura 180°



DIA

Pistoncino a molla, con anello



GLT2-17

Guide telescopiche per montaggio in scanalatura, Estensione parziale



PAMF80EB

Piede snodato con base stampata fissabile Ø80, Piede snodato



GE1006

Chiusura a leva adattabile, Per



SSG1

Ingranaggio dritto Inox, Inox 304L



PDM\_PDV

Detectable plastic palm grip, by metal



GSI

Molla a gas inox, Inox

## Prodotti correlati




MDR

Grillo con chiodo ad occhiello, Acciaio



MLY\_SS

Grillo con chiodo ad occhiello, Inox



CAB

Cavo di fissaggio, Inox



TAC\_SS

Tenditore, Inox