


- **Chiusura di catena**
- Avvitare per fissare
- Materiale:
Inox 316L
Asta/dado X2CrNi

Info.

- CMU: Carico massimo utile
Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMA per il coefficiente di sicurezza 5.



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØD	L2	L1	L	P	E	CMU (kg)	Peso per 100 pezzi (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 19
MRA1-04/SS	4	40,0	32,0	11,0	6,0	12,0	280	1,200	✓	8,64 €
MRA1-05/SS	5	48,0	38,0	12,0	7,0	16,0	450	2,100	✓	9,65 €
MRA1-06/SS	6	57,0	45,0	14,0	9,0	19,0	650	3,540	✓	12,32 €
MRA1-07/SS	7	66,0	52,0	16,0	8,0	21,0	900	5,230	-	16,76 €
MRA1-08/SS	8	73,0	57,0	17,0	12,0	24,0	1100	7,900	-	16,76 €
MRA1-09/SS	9	80,0	62,0	19,0	11,0	26,0	1400	10,500	-	25,33 €
MRA1-10/SS	10	89,0	69,0	20,0	13,0	29,0	1800	14,050	-	30,66 €
MRA1-12/SS	12	105,0	81,0	23,0	16,0	34,0	2500	23,200	✓	48,83 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CHML63

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 138 Nm - Con limitatore ...



DCG

Ventosa, nitrile




SVG

Chiusura a leva regolabile, Corsa da 174mm a 190mm



PHTss

Maniglia a ponte, Fino a 250°C



SBF

Open flange bearing unit for food industry, cover



CHMR50

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 107 Nm



DOG258

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 12 a 15 Nm



BPH

Sfera portante a incastro cilindrico, Forte




PPF

Pistoncino a molla, con flangia



RVM25

Riduttore manuale, Rinvio angolare



B

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 1:1



PF30NM

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 8.8 Nm

Prodotti correlati



CHN_CHNSS

Catena dritta a maglie lunghe, Inox



MRASSeco

Maglia rapida economica, Inox



MRAeco

Maglia rapida economica, Acciaio



MRA

Maglia rapida, Acciaio