


- **Chiusura di catena**
- Avvitare per fissare
- Materiale:
Inox 316L
Asta/dado X2CrNi

Info.

- CMU: Carico massimo utile
Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMA per il coefficiente di sicurezza 5.

**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta	


Codice	ØD	L2	L1	L	P	E	CMU (kg)	Peso per 100 pezzi (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 19
MRA1-04/SS	4	40,0	32,0	11,0	6,0	12,0	280	1,200	✓	8,64 €
MRA1-05/SS	5	48,0	38,0	12,0	7,0	16,0	450	2,100	✓	9,65 €
MRA1-06/SS	6	57,0	45,0	14,0	9,0	19,0	650	3,540	✓	12,32 €
MRA1-07/SS	7	66,0	52,0	16,0	8,0	21,0	900	5,230	-	16,76 €
MRA1-08/SS	8	73,0	57,0	17,0	12,0	24,0	1100	7,900	-	16,76 €
MRA1-09/SS	9	80,0	62,0	19,0	11,0	26,0	1400	10,500	-	25,33 €
MRA1-10/SS	10	89,0	69,0	20,0	13,0	29,0	1800	14,050	-	30,66 €
MRA1-12/SS	12	105,0	81,0	23,0	16,0	34,0	2500	23,200	✓	48,83 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



EBC
Dado cieco Hygienic Design®, Compatto



GMC
Guida prodotto laterale tonda, Per imbottigliamento e imballaggio



M0
Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio non temprato



BPM_LOK
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, LONG-LOK - Acciaio



CHMR90
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 540 Nm



CLSCLP
Perno serie corta, Acciaio - serie corta




EPRC
Dado cilindrico a passo lungo, Dado cilindrico-fino a 40mm di corsa ...



GE
Chiusura a leva, Miniature



SLVHlok
Bloccaggio a leva, A leva verticale / base orizzontale



BLHM20
Rinvio angolare, fino a 1.77 Nm



SUPTOOL
Attrezzo di montaggio per calettatori, Per calettatori di



M1
Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)

Prodotti correlati



CHN_CHNSS
Catena dritta a maglie lunghe, Inox



MRASSeco
Maglia rapida economica, Inox



MRAeco
Maglia rapida economica, Acciaio



MRA
Maglia rapida, Acciaio