


## Acciaio o Delrin lavorato

# Modulo 2,0

- Rinvio d'angolo a 90°
- Inclinazione dentatura 45° a destra (RH)
- Angolo di pressione 20°
- Materiale: acciaio 20NCD2 o plastica delrin

### Info.

**Importante:** un elicoidale a 45° inclinato in un senso si innesta con un elicoidale inclinato nello stesso senso.



INDICAZIONE DI COPPIA E DI POTENZA			
Per 50 denti a 1000 giri/min.			
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	delrin
Nm	5,20	34,18	1,5
kW	0,54	3,58	-

### SCONTI PER QTÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

### SCONTI PER QTÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Z	ØP	ØD	ØM	Mozzo	ØA	Alesaggio	ZH	Prezzo unit. da 1 a 5		
Acciaio	Delrin	Denti	Primitivo	Esterno	H	ZH	H	ZH	H	H	ZH	
H2-10	ZH2-10	10	28,28	32,28	22	25	12	12	34,89	€	19,29	€
H2-15	ZH2-15	15	42,43	46,43	30	30	15	12	41,98	€	31,74	€
H2-16	ZH2-16	16	45,25	49,25	30	30	15	12	42,82	€	32,37	€
H2-20	ZH2-20	20	56,57	59,57	40	35	20	12	50,43	€	43,26	€
H2-25	ZH2-25	25	70,71	74,71	50	35	20	12	66,89	€	60,72	€
H2-26	ZH2-26	26	73,54	77,54	50	45	20	15	67,73	€	61,59	€
H2-30	ZH2-30	30	84,85	88,85	50	45	20	15	75,58	€	76,34	€
H2-35	ZH2-35	35	98,99	102,99	50	45	20	15	89,83	€	99,97	€
H2-36	ZH2-36	36	101,82	105,82	50	45	20	15	91,59	€	102,02	€
H2-40	ZH2-40	40	113,14	117,14	50	45	20	15	109,60	€	121,92	€
H2-45	ZH2-45	45	127,28	131,28	50	60	20	15	125,76	€	152,73	€
H2-46	ZH2-46	46	130,11	134,11	50	60	20	15	127,88	€	155,30	€
H2-50	ZH2-50	50	141,42	145,42	50	60	20	15	140,45	€	201,50	€
H2-55	ZH2-55	55	155,56	159,56	50	60	20	15	181,70	€	244,55	€
H2-60	ZH2-60	60	169,71	173,71	50	60	20	15	214,48	€	284,18	€
H2-65	ZH2-65	65	183,85	187,85	50	60	20	15	254,81	€	335,35	€
H2-70	ZH2-70	70	197,99	201,99	50	60	20	15	295,97	€	559,79	€
H2-76	-	76	214,96	218,96	50	-	20	-	327,96	€	-	-
H2-86	-	86	243,24	247,24	50	-	20	-	406,13	€	-	-
H2-90	-	90	254,56	258,56	50	-	20	-	480,04	€	-	-
H2-96	-	96	271,53	275,53	50	-	20	-	529,59	€	-	-
H2-100	-	100	282,84	286,84	50	-	20	-	589,45	€	-	-
H2-110	-	110	311,13	315,13	50	-	20	-	663,13	€	-	-
H2-120	-	120	339,41	343,41	50	-	20	-	721,88	€	-	-

↓ ↓ A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓ ↓  
**H2-210 ZH2-210 210 Dimensioni: contattateci Su richiesta Su richiesta**  
 Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



TMR  
Tenditore rigido,  
Manuale



SLB  
Pistoncino a molla,  
acciaio classe 5.8



AK  
Giunto a soffietto  
Gerwah®, da 36 a  
800Nm



SSG1  
Ingranaggio dritto  
Inox, Inox 304L



YG1  
Ingranaggio dritto  
PRESTAZIONE, Acciaio  
35NCD6



DOG111  
Motoriduttore DC 12V  
e 24V DC, da 1.5 a 6  
Nm



T10\_30\_AL  
Puleggia dentata di  
posizionamento tipo  
T, Serie economica -  
T10 all...



NK40  
Guida mini Drylin® N,  
Larghezza 40 mm



BLHT60  
Rinvio angolare a T,  
da 26 a 70 Nm



DEP  
Attrezzi Hygienic  
Usit® and Hygienic  
Design®, Inserto di




VELM4  
Supporto avvitabile  
per rotolo a strappo  
fermacavi,



BOX-WM  
Rondella semplice -  
DIN125, Valigetta di  
rondelle acciaio

## Prodotti correlati



H2  
Ingranaggio elicoidale  
ad assi incrociati a  
90°, Plastica lavorata  
...