

Acciaio o plastica **lavorata**

Modulo

 0,4
1,0

- Angolo di pressione 20°

- Materiali:

Acciaio 20NCD2 o

Plastica delrin

(componenti lavorati)

Accessori


- Ingranaggi dritti dello stesso modulo
es. G0,4..., ZG0,4...G1, ZG1...)



IN : Acciaio



ZIN : Plastica



SCONTI PER QTÀ ACCIAIO

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo -12%	-25%	Su richiesta	


SCONTI PER QTÀ PLASTICA

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo -12%	-22%	Su richiesta

Codice		Z	Primitivo	Interno	Mozzo		Prezzo Unit. da 1 a 5			
Acciaio IN	Plastica ZIN	Denti	ØP	ØA	ØD	L	B	ØM	Acciaio IN	Plastica ZIN
Modulo 0,4										
IN0.4-100	ZIN0.4-100	100	40	39,2	60	5	3	55	56,26 €	40,49 €
IN0.4-120	ZIN0.4-120	120	48	47,2	75	5	3	70	62,95 €	45,22 €
IN0.4-150	ZIN0.4-150	150	60	53,2	75	5	3	70	71,75 €	51,58 €
IN0.4-200	ZIN0.4-200	200	80	79,2	125	5	3	100	95,45 €	68,64 €
Modulo 1,0										
IN1-58	ZIN1-58	58	58	56	100	11	8	94	75,97 €	54,71 €
IN1-60	ZIN1-60	60	60	58	100	11	8	94	76,97 €	55,39 €
IN1-100	ZIN1-100	100	100	98	150	11	8	125	132,10 €	95,08 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



G1
Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



CMM_SS
Testa a snodo
maschio DIN
ISO12240-4, Inox /
bronzo - Série




PT880
Pignone di trazione,
Serie 880



BLHB30
Rinvio angolare ad
albero cavo, Fino a
4.4 Nm



KB_UU
Manicotto a sfere di
precisione, Di
precisione - acciaio



PX_PO
Maniglia -
movimentazione
manuale, con piastra
posteriore



AHEx
Riduttore manuale,
Barra esagonale



EKGS
Giunto senza gioco
Gerwah®, da 0.5 a
35Nm




AZY_SS
Antivibrante elastico
cilindrico inox, Inox



ZDB
Ingranaggio conico in
plastica, 2:1



gt64
Chiusura a farfalla,
Tolleranze di
montaggio normali



PRT-TO
Corona girevole
Iglidur®, Con
dentatura esterna-
Iglidur®, allumini...

Prodotti correlati



INO
Ingranaggio interno,
Acciaio 20NCD2



ZG0
Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)