

Acciaio o plastica **lavorata**

Modulo

 0,4
 1,0

- Angolo di pressione 20°

- Materiali:

Acciaio 20NC2 o

Plastica delrin

(componenti lavorati)

Accessori


- Ingranaggi dritti dello stesso modulo
es. G0,4..., ZG0,4...G1, ZG1...)



IN : Acciaio



ZIN : Plastica



SCONTI PER QTÀ ACCIAIO

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo -12%	-25%	Su richiesta	


SCONTI PER QTÀ PLASTICA

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Z	Primitivo	Interno	Mozzo		Prezzo Unit. da 1 a 5			
Acciaio IN	Plastica ZIN	Denti	ØP	ØA	ØD	L	B	ØM	Acciaio IN	Plastica ZIN
Modulo 0,4										
IN0.4-100	ZIN0.4-100	100	40	39,2	60	5	3	55	56,26 €	40,49 €
IN0.4-120	ZIN0.4-120	120	48	47,2	75	5	3	70	62,95 €	45,22 €
IN0.4-150	ZIN0.4-150	150	60	53,2	75	5	3	70	71,75 €	51,58 €
IN0.4-200	ZIN0.4-200	200	80	79,2	125	5	3	100	95,45 €	68,64 €
Modulo 1,0										
IN1-58	ZIN1-58	58	58	56	100	11	8	94	75,97 €	54,71 €
IN1-60	ZIN1-60	60	60	58	100	11	8	94	76,97 €	55,39 €
IN1-100	ZIN1-100	100	100	98	150	11	8	125	132,10 €	95,08 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



EPRF

Dado flangiato per madrevite a passo lungo, Dado flangiato -fino a 4...



PMB

Supporto antivibrante a campana, Piastra a base ovale



BTESS

Tenditore automatico universale per tenditore, Per ambienti aggressivi



RAS

Snodo angolare a 90° DIN71802, Inox



BOXsp

Box kit di spine elastiche ISO8752, Box kit - elastica cilindrica IS...




DB

Ingranaggio conico in acciaio, 2:1



VBFP

Volantino a 6 lobi - boccola passante, Duroplast - Ottone



QNUP

Cuscinetto a singola corona di rulli cilindrici, Anello interno con ...



SFE

Testa a snodo femmina, Inox / PTFE



G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



CAP821

Catena a tapparella dritta, Larga serie 821



BTC20_10

Tappo per tubo rettangolare, Standard

Prodotti correlati



INO

Ingranaggio interno, Acciaio 20NCD2



ZG0

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)