

# Boccola auto-filettante in acciaio **Aci Stock**

## INS

## Per materiali duri

- Inerti filettati con filettatura esterna a passo fine
- Acciaio cementato, finitura zincata bicromata

### Applicazioni


- Utilizzo con alluminio ed altri metalli non ferrosi, plastica termoidurente e legno duro

### Assemblaggio

- Posizionare l'insero dentro un semplice foro per mezzo dell' attrezzo di posa INS Tool, di un mandrino filettato, di un trapano fornito di una testa di maschiatura o di una macchina automatica per maschiatura
- La boccola deve essere installata in modo tale che l'intaglio e la filettatura esterna interrotta producano l'effetto di taglio sul materiale da maschiare.
- Per materiale tenero, utilizzare la perforazione min. raccomandata.  
Per materiale duro, utilizzare la perforazione max. raccomandata

### Info.

- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante.



**Eccellente  
Resistenza  
allo strappo**

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	30+	40+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta	

Codice	Filettatura ØD1	Filettatura ØD2	Lunghezza L	Perforazione min.	Perforazione raccomandata max.	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
INS300-M3/B	M3	M5 X 0,5	6	4,6	4,8	20	✓	10,27 €
INS300-M4/B	M4	M6,5 X 0,75	8	5,8	6,2	20	✓	13,99 €
INS300-M5/B	M5	M8 X 1	10	7,1	7,6	20	✓	15,37 €
INS300-M6/B	M6	M10 X 1,5	14	8,6	9,4	20	✓	18,36 €
INS300-M8/B	M8	M12 X 1,5	15	10,6	11,4	20	✓	22,65 €
INS300-M10/B	M10	M14 X 1,5	18	12,6	13,4	15	✓	30,35 €
INS300-M12/B	M12	M16 X 1,5	22	14,6	15,4	10	✓	36,45 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


## Altri prodotti...



BABss  
Perno autobloccante  
inox 303, Inox 303



MDB\_MTB  
Ingranaggio conico in  
plastica stampata, 2:1



H1  
Ingranaggio elicoidale  
ad assi incrociati a  
90°, Plastica lavorata



WW10  
Guida Drylin® W,  
Carrello



GLB  
Piccolo volano a 6  
alette, Tecnopolimero  
- Ottone



SUPTOOL  
Attrezzo di montaggio  
per calettatori, Per  
calettatori di  
bloccaggio



PRF4545  
Profilato inox  
standard, 45 x 45 mm



AC  
Plastrina di riscontro,  
12mm



PAL  
Dado di sicurezza, Per  
bloccaggio assiale



PHG05  
Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,



DOMI80  
Accessori di  
collegamento, Leva di



M2  
Vite senza fine,  
Acciaio temprato

## Prodotti correlati



INS\_BR  
Boccola autofilettante  
Ottone, Ottone



INS\_SS  
Boccola autofilettante  
Inox, Inox



INS\_SS  
Inserto auto-filettante,  
Inox 316



INSTool  
Boccola autofilettante  
- Attrezzo, Strumento  
di posa