Boccola auto-filettante in acciaio Aci Stock

INS

Per materiali duri

- ***Inserti filettati con filettatura esterna a passo fine***
- *Acciaio cementato, finitura zincata bicromata*




Applicazioni

- *Utilizzo con alluminio ed altri metalli non ferrosi, plastica termoindurente e legno duro*

Assemblaggio

- *Posizionare l'inserto dentro un semplice foro per mezzo dell' attrezzo di posa INS Tool, di un mandrino filettato, di un trapano fornito di una testa di maschiatura o di una macchina automatica per maschiatura*
- *La boccola deve essere installata in modo tale che l'intaglio e la filettatura esterna interrotta producano l'effetto di taglio sul materiale da maschiare.*
- *Per materiale tenero, utilizzare la perforazione min. raccomandata. Per materiale duro, utilizzare la perforazione max. raccomandata*



Info.

- ***La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante.***

Eccellente Resistenza allo strappo

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	30+	40+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Filettatura ØD1	Filettatura ØD2	Lunghezza L	Perforazione raccomandata min.	Perforazione raccomandata max	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
INS300-M3/B	M3	M5 X 0,5	6	4,6	4,8	20	✔	10,27 €
INS300-M4/B	M4	M6,5 X 0,75	8	5,8	6,2	20	✔	13,99 €
INS300-M5/B	M5	M8 X 1	10	7,1	7,6	20	✔	15,37 €
INS300-M6/B	M6	M10 X 1,5	14	8,6	9,4	20	✔	18,36 €
INS300-M8/B	M8	M12 X 1,5	15	10,6	11,4	20	✔	22,65 €
INS300-M10/B	M10	M14 X 1,5	18	12,6	13,4	15	✔	30,35 €
INS300-M12/B	M12	M16 X 1,5	22	14,6	15,4	10	✔	36,45 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...



Moschettone inox, Inox



Manopola a pressione, PVC nero



Elementi di ancoraggio, Base di ancoraggio



Tenditore, Acciaio



Guarnizione in gomma, approved



Ingranaggio conico inox, 2:1



Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



Spazzola al metro fibre PA6 da Ø0,3 a Ø0,5, Poliammide nero 6 - me...



Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro cieco maschiato



Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 5 cifre



Chiusura a leva regolabile, Corsa da 96mm a 121,7mm



Volantino a 6 lobi, Tecnopolimero - Acciaio

Prodotti correlati



Boccola autofilettante Ottone, Ottone



Boccola autofilettante Inox, Inox



Inserto auto-filettante, Inox 316



Boccola autofilettante - Attrezzo, Strumento di posa