

# Pistoncino a molla per lamiera




PPD

Per lamiera o parete fine

- Con o senza bloccaggio in posizione aperta


- Materiale:  
monopola zigrinata  
in poliammide,  
superficie opaca  
Corpo: acciaio zincato  
Puntale: inox

*Posizionamento della parete fine*




## Info.

- Versione bloccabile:  
tirare e ruotare per bloccare



Esempio di applicazione:  
Bloccaggio



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Ød1	Ød2	L	H	L1	L2	ØD	Y	Y1	P	Massa		Prezzo unit.
											(g)	Stock*	
<b>Senza bloccaggio</b>													
PPD6-8	26	6	9	23	8,5	6,0	10x1,0	14	16	Da 1 a 5	40	✓	24,52 €
PPD6-10	26	6	9	23	10,5	6,0	10x1,0	14	16	Da 1 a 5	40	✓	24,52 €
PPD8-10	32	8	8	28	10,0	7,5	12x1,5	16	18	Da 1 a 5	62	✓	26,97 €
PPD8-12	32	8	8	28	12,0	7,5	12x1,5	16	18	Da 1 a 5	65	✓	26,97 €
<b>Con bloccaggio</b>													
PPD6-8/A	26	6	9	23	8,5	6,0	10x1,0	14	16	Da 1 a 5	40	✓	24,52 €
PPD6-10/A	26	6	9	23	10,5	6,0	10x1,0	14	16	Da 1 a 5	40	✓	24,52 €
PPD8-10/A	32	8	10	28	10,0	7,5	12x1,5	16	18	Da 1 a 5	62	-	26,97 €
PPD8-12/A	32	8	10	28	12,0	7,5	12x1,5	16	18	Da 1 a 5	65	✓	26,97 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



Serratura a camme,  
Serratura a camme



Accessori per porte,  
Fermanporte a scatto



Riduttore a rinvio  
angolare a L o a T,  
fino a 16,5 Nm



Antivibrante elastico  
cilindrico inox, Inox



Piede fisso,  
Livellamento per  
piccoli elementi



Pistoncino a molla, Da  
saldare - inox



Sfera portante  
avvitabile miniatura,  
Miniatura ad avvitare



Ingranaggio dritto  
PRESTAZIONE, Acciaio  
35NCD6



Accessorio di  
serraggio manuale,  
Serraggio manuale



Ingranaggio dritto  
rettificato, Acciaio  
trattato



Rotella per profilo  
alluminio, Kit di  
fissaggio per rotella



Martinetto a vite - Vite  
traslante, Vite  
traslante

## Prodotti correlati



Pistoncino a molla,  
con flangia



Pistoncino a molla,  
Miniatura inox



Pistoncino a molla,  
miniatura