

Boccola autofilettante ottone

Stock Ott

INSBR

Per materiali plastici

**Eccellente
resistenza allo
strappo**

- Inerti filettati con filettatura esterna a passo fine

- Materiale: ottone

Applicazioni

- Utilizzo con termoplastiche termoidurenti e legno duro

Assemblaggio


- Posizionare l'inserto in un semplice foro per mezzo dell' attrezzo di posa INS Tool, di un mandrino filettato, di un trapano fornito di una testa di maschiatura, o di una macchina automatica per maschiatura

- La boccola deve essere installata in modo tale che l'intaglio e la filettatura esterna interrotta producano l'effetto di taglio sul materiale da maschiare.

- Per materiale tenero, utilizzare la perforazione min. raccomandata. Per materiale duro, utilizzare la perforazione max. raccomandata

Info.

- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante.



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	30+	40+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Maschiatura ØD1	Filettatura ØD2	Lunghezza L	Perforazione raccomandata min.	Perforazione raccomandata max.	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
INS300-M3/BR/B	M3	M5 X 0,5	6	4,6	4,8	20	✓	10,56 €
INS300-M4/BR/B	M4	M6,5 X 0,75	8	5,8	6,2	20	✓	14,66 €
INS300-M5/BR/B	M5	M8 X 1	10	7,1	7,6	20	✓	16,56 €
INS300-M6/BR/B	M6	M10 X 1,5	14	8,6	9,4	20	✓	21,33 €
INS300-M8/BR/B	M8	M12 X 1,5	15	10,6	11,4	20	✓	30,70 €
INS300-M10/BR/B	M10	M14 X 1,5	18	12,6	13,4	15	✓	38,20 €
INS300-M12/BR/B	M12	M16 X 1,5	22	14,6	15,4	10	✓	40,42 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BEF
Vite a ricircolo di sfere miniatura, Supporto con cuscinetto



SVG
Chiusura a leva regolabile, Corsa da 82mm a 92mm



BLHB30
Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 4.47 Nm




CHTRB
Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 4,7 Nm



EX
Albero per riduttori E, Albero semplice per riduttori E



BPM-Z
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Corpo plastica + sf...



PM2
Vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



GBMz
Dado per vite a sfere, Dado cilindrico a circuiti multipli




LVT
Mini martinetto motorizzato 1A, 1 ampere



VML
Volantino a lobi, Vite di pressione



WSS
Gancio a S simmetrica, Acciaio



RPP8
Cinghia di trasmissione RPP, RPP8

Prodotti correlati



INS_SS
Boccola autofilettante Inox, Inox



INSTool
Boccola autofilettante - Attrezzo, Strumento di posa



INSTool
Boccola autofilettante - Attrezzo, Strumento di posa



CHC
Vite a testa cava esagonale CHC, Acciaio classe 12.19