

# Pressa manuale da banco



## PRES2HR

## Pressione fino a **200kg**




- Pressa a cremagliera
- La potenza è lineare e costante su tutta la corsa in funzione della forza esercitata
- Il blocco è immobilizzato in rotazione
- Altezza libera regolabile
- Regolazione corsa con vite
- Impianto semplice e rapido

### Applicazioni

- Questo modello particolarmente robusto è spesso utilizzato per operazioni di montaggio, assemblaggio, piccole curvature, serraggi vari.

### Opzione

- Nessuna opzione possibile



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc. Prezzo		Su richiesta

Codice	Potenza (kg)	Altezza libera HL (mm)	Corsa (mm)	Profondità del collo di cigno (mm)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
PRES-2HR	200	54 - 200	50	72	8	✓	453,57 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...




VTH  
Vite a testa esagonale, Acciaio classe 8.8




Gal-cardan  
Giunto cardanico semplice serie eco, Sollecitazioni leggere



HTD8M\_20  
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD8 Ghisa



VAB  
Vite a ricircolo di sfere al metro, Vite a sfere rullata, al metro



VKM  
Dado quadrato in acciaio, Acciaio - 1 filetto



PCM  
Impugnatura cilindrica fissa, Impugnatura non girevole



PSP  
Accessori per pannello, Profilo supporto per pannelli



MRA\_SS  
Maglia rapida, Inox



EKGS  
Giunto senza gioco Gerwah®, da 0.5 a 35Nm



MDPOT  
Potenziometro,



H1  
Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata



EX  
Albero per riduttori E, Albero semplice per riduttori E

## Prodotti correlati



PRES3HR  
Pressa manuale da banco, Pressione fino a 400kg



PRES5HR  
Pressa manuale da banco, Pressione fino a 500kg



CDP  
Boccola di posizionamento, Acciaio



CDPC  
Boccola di posizionamento, Acciaio