

# Stainless steel articulated foot Ø50 **Sta Stock**

## PRS50

## Maximum load 15,000N


- Levelling foot
- With non-slip base
- Materials:
  - Base: stainless steel AISI 304
  - Spindle: stainless steel AISI 304 (nut not supplied)
  - Sole: NBR rubber (Shore hardness 70)

Solid stainless steel



### Advantages

- Articulated spindle allows auto-alignment with the floor
- Sole material ensures flexibility and grip



### DISCOUNTS

Qty	1+	6+	10+	15+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	ØM	A	B	ØD	A/F	G	H	H1	Static load (N)	Stock*	Price each 1 to 5
PRS50-10-50	M10	28	50	50	14	16	78	81	15000	✓	39,86 €
PRS50-10-75	M10	28	75	50	14	16	103	106	15000	✓	42,49 €
PRS50-10-100	M10	28	100	50	14	16	128	131	15000	✓	44,96 €
PRS50-10-125	M10	28	125	50	14	16	153	156	15000	✓	47,41 €
PRS50-12-50	M12	28	50	50	14	16	78	81	15000	✓	39,86 €
PRS50-12-75	M12	28	75	50	14	16	103	106	15000	✓	42,49 €
PRS50-12-100	M12	28	100	50	14	16	128	131	15000	✓	44,96 €
PRS50-12-125	M12	28	125	50	14	16	153	156	15000	✓	47,41 €
PRS50-14-50	M14	28	50	50	14	16	78	81	15000	✓	39,86 €
PRS50-14-75	M14	28	75	50	14	16	103	106	15000	✓	42,49 €
PRS50-14-100	M14	28	100	50	14	16	128	131	15000	✓	44,96 €
PRS50-14-125	M14	28	125	50	14	16	153	156	15000	✓	47,41 €

\*Depending on availability - Dimensions in mm

## Altri prodotti...



SDC

Boccole di  
posizionamento per  
pistoncino a molla,  
Per puntale da Ø4...



MSP23

Inserto con piastrina a  
incollare  
Masterplate®,  
Cilindrico Ø23 con...



PR40

Piede fissabile con  
snodo - poliammide, Ø  
40



PR105

Piede fissabile con  
snodo - poliammide, Ø  
103



SER

Accessori per porte,  
Fermaporte a  
calamita



CLASS

Maniglia a ripresa -  
maschio, Inox



SDA

Pistoncino a molla -  
Supporto, fissaggio  
parallelo alla  
serratura



BSPM

Vite a ricircolo di sfere  
miniatura, Dado +  
vite a ricircolo di sfere



PTAF80-PAMF80

Piede fissabile con  
base lamiera Ø80, Ø



UGH40

Unità di guida tipo H,  
Per martinetti Ø 40



DOG316

Motoriduttore DC 12V  
e 24V DC, da 1.5 a 2



BIMSS

Pistoncino a molla,  
Miniatura inox

## Prodotti correlati



PR550

Piede snodato tutto  
inox Ø50, Ø 50



PR80

Piede snodato tutto  
inox Ø80, Ø 80



PR100

Piede snodabile tutto  
inox Ø100, Ø 100



PAM\_SS

Piede snodato con  
base lamiera, Ø 30 &  
40