

# Modulo 0,8

## Ingranaggio a denti dritti

Acciaio pretrattato o acciaio cementato temprato

# 0,8



- Qualità grado 7e DIN 58405 (AGMA Q10)

- Materiale:

Acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRC

Acciaio 20NCD2 cementato temprato 58HRC

- Dentatura tagliata a norma DIN 867

- Spessore del dente a norma DIN 58405

- Rendimento vicino al 98%

### Opzioni

- Cambiamento di alesaggio (H7)

- Scanalatura a chiavetta normalizzata a norma DIN 6885 (J59)

- Foro maschiato

- Foro per copiglia

### Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min

- Il grado e le tolleranze di taglio sono stabiliti prima del trattamento termico.



Qualità grado 7e


### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	-10%	Su richiesta

Codice Standard	Z Denti	OP Primitivo	OD Esterno	ØA Alesaggio	ØM Mozzo	Gioco (mm)	Coppia (Nm)		Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5		
							Standard	Temprato		Standard	Temprato	
PSG0.8-18	PSG0.8-18H	18	14,4	16,0	5	11	0,096 - 0,047	0,94	3,46	0,015	27,18 €	45,56 €
PSG0.8-19	PSG0.8-19H	19	15,2	16,8	5	11	0,096 - 0,047	1,00	3,65	0,016	27,61 €	46,28 €
PSG0.8-20	PSG0.8-20H	20	16,0	17,6	5	11	0,096 - 0,047	1,33	4,53	0,017	28,02 €	46,97 €
PSG0.8-21	PSG0.8-21H	21	16,8	18,4	5	12	0,096 - 0,047	1,39	4,76	0,020	28,90 €	47,67 €
PSG0.8-22	PSG0.8-22H	22	17,6	19,2	5	12	0,096 - 0,047	1,46	4,98	0,021	29,29 €	48,40 €
PSG0.8-23	PSG0.8-23H	23	18,4	20,0	5	12	0,097 - 0,046	1,53	5,21	0,023	29,45 €	48,59 €
PSG0.8-24	PSG0.8-24H	24	19,2	20,8	6	14	0,097 - 0,046	1,59	5,44	0,026	29,58 €	48,86 €
PSG0.8-25	PSG0.8-25H	25	20,0	21,6	6	14	0,097 - 0,046	1,66	5,66	0,028	30,84 €	50,90 €
PSG0.8-26	PSG0.8-26H	26	20,8	22,4	6	14	0,097 - 0,046	2,03	5,90	0,029	31,95 €	52,74 €
PSG0.8-27	PSG0.8-27H	27	21,6	23,2	6	14	0,097 - 0,046	2,11	6,13	0,031	32,58 €	53,79 €
PSG0.8-28	PSG0.8-28H	28	22,4	24,0	8	18	0,097 - 0,046	2,18	6,35	0,037	33,33 €	55,02 €
PSG0.8-29	PSG0.8-29H	29	23,2	24,8	8	18	0,097 - 0,046	2,26	6,58	0,039	34,21 €	56,44 €
PSG0.8-30	PSG0.8-30H	30	24,0	25,6	8	18	0,097 - 0,046	2,58	6,76	0,041	34,77 €	57,38 €
PSG0.8-32	PSG0.8-32H	32	25,6	27,2	8	18	0,108 - 0,052	2,75	7,21	0,045	35,66 €	58,91 €
PSG0.8-35	PSG0.8-35H	35	28,0	29,6	10	20	0,108 - 0,052	3,00	7,89	0,052	36,86 €	60,85 €
PSG0.8-38	PSG0.8-38H	38	30,4	32,0	10	20	0,109 - 0,050	3,26	8,57	0,059	38,41 €	63,35 €
PSG0.8-40	PSG0.8-40H	40	32,0	33,6	10	20	0,109 - 0,050	4,39	10,03	0,064	39,80 €	65,69 €
PSG0.8-42	PSG0.8-42H	42	33,6	35,2	10	20	0,109 - 0,050	4,61	10,53	0,069	40,09 €	66,17 €
PSG0.8-45	PSG0.8-45H	45	36,0	37,6	10	20	0,109 - 0,050	4,94	11,28	0,077	40,65 €	67,15 €
PSG0.8-48	PSG0.8-48H	48	38,4	40,0	10	30	0,109 - 0,050	5,26	12,04	0,117	40,99 €	67,68 €
PSG0.8-50	PSG0.8-50H	50	40,0	41,6	10	30	0,109 - 0,050	6,50	13,61	0,123	49,50 €	74,72 €
PSG0.8-52	PSG0.8-52H	52	41,6	43,2	10	30	0,109 - 0,050	6,76	14,15	0,129	46,63 €	76,94 €
PSG0.8-55	PSG0.8-55H	55	44,0	45,6	10	30	0,109 - 0,050	7,15	14,97	0,139	48,53 €	80,13 €
PSG0.8-58	PSG0.8-58H	58	46,4	48,0	10	30	0,109 - 0,050	7,54	15,78	0,150	50,03 €	82,55 €

Dimensioni in mm

# Modulo 0,8



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Z	OP	OD	OA	OM	Gioco (mm)	Coppia (Nm)		Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5	
Standard	Temprato	Denti	Primitivo	Esterno	Alesaggio	Mozzo		Standard	Temprato		Standard	Temprato
PSG0.8-60	PSG0.8-60H	60	48,0	49,6	10	40	0,109 - 0,050	9,29	17,00	0,200	51,19 €	84,47 €
PSG0.8-62	PSG0.8-62H	62	49,6	51,2	10	40	0,109 - 0,050	9,60	17,57	0,208	52,87 €	87,27 €
PSG0.8-65	PSG0.8-65H	65	52,0	53,6	10	40	0,122 - 0,055	10,06	18,42	0,220	56,67 €	93,48 €
PSG0.8-68	PSG0.8-68H	68	54,4	56,0	10	40	0,122 - 0,055	10,52	19,27	0,233	59,54 €	98,31 €
PSG0.8-70	PSG0.8-70H	70	56,0	57,6	10	40	0,122 - 0,055	10,83	19,83	0,241	60,80 €	100,35 €
PSG0.8-72	PSG0.8-72H	72	57,6	59,2	10	40	0,122 - 0,055	11,14	20,40	0,250	62,12 €	102,53 €
PSG0.8-75	PSG0.8-75H	75	60,0	61,6	10	50	0,122 - 0,055	11,61	21,25	0,320	66,27 €	109,40 €
PSG0.8-78	PSG0.8-78H	78	62,4	64,0	10	50	0,122 - 0,055	12,07	22,10	0,334	67,26 €	111,02 €
PSG0.8-80	PSG0.8-80H	80	64,0	65,6	10	50	0,122 - 0,055	15,21	23,77	0,344	68,66 €	113,27 €
PSG0.8-82	PSG0.8-82H	82	65,6	67,2	10	50	0,122 - 0,055	15,59	24,36	0,354	69,60 €	114,90 €
PSG0.8-85	PSG0.8-85H	85	68,0	69,6	10	50	0,122 - 0,055	16,16	25,25	0,370	71,11 €	117,36 €
PSG0.8-90	PSG0.8-90H	90	72,0	73,6	10	65	0,122 - 0,055	17,11	26,74	0,504	73,40 €	121,12 €
PSG0.8-95	PSG0.8-95H	95	76,0	77,6	10	65	0,122 - 0,055	18,06	28,22	0,533	81,24 €	134,11 €
PSG0.8-100	PSG0.8-100H	100	80,0	81,6	14	65	0,122 - 0,055	19,45	30,39	0,553	82,33 €	135,88 €
PSG0.8-110	PSG0.8-110H	110	88,0	89,6	14	70	0,123 - 0,053	20,42	31,91	0,661	103,08 €	170,10 €
PSG0.8-120	PSG0.8-120H	120	96,0	97,6	14	70	0,123 - 0,053	21,40	33,43	0,733	116,58 €	192,34 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



R204

Molla per stampi  
ISO10243, Medio



BLHB30

Rinvio angolare ad  
albero cavo, Fino a  
4.4 Nm



M0

Coppia ruota e vite  
senza fine, Bronzo




WJUM16

Pattino Drylin® W,  
Pattino



PTA40

Articulated foot with  
solid base foot Ø 40,  
30000N



RPP14

Cinghia di  
trasmissione RPP,  
RPP14



LRM2

Dado trapezoidale,  
Bronzo - 2 filetti



GLB

Piccolo volano a 6  
alette, Tecnopolimero  
- Ottone



J53

Riduttore coassiale a  
treni paralleli, da 0.27



ACL-PR

Elementi di giunzione,  
Collegamento a 90°



ACA

Albero scanalato in  
acciaio, Acciaio



PRF\_FIX\_STD

Fissaggio, Fissaggio  
standard

Prodotti correlati