


- **Manicotto a sfere massiccio**
- Per guida lineare
- Manicotto chiuso
- Non permette la regolazione del gioco radiale
- Assemblaggio semplice
- Ottima precisione di guida
- Con guarnizioni di tenuta incorporate
- T° d'utilizzo:
acciaio/poliammide: da -20°C a +80°C
acciaio/acciaio: da -20°C a +110°C
- Materiali:

Acciaio 100C6

Sfere in acciaio 70 HRC ±2

Gabbia di rotolamento in acciaio o poliammide



Info.

- Deve essere utilizzato con un albero trattato e rettificato **Z-A** o **Z-B**

SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Qtà | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
| Sc. | Prezzo | -6% | -12% | Su richiesta |

| Codice | Ødr | ØD | L | B | W | ØD1 | Carico | | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--|-----|-----|-----|-------|------|--------|----------------|----------------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | Dinamico C (N) | Statico Co (N) | | |
| Con gabbia per le sfere in acciaio | | | | | | | | | | |
| KB-5-UU | 5 | 12 | 22 | 14,5 | 1,10 | 11,50 | 206 | 265 | ✓ | 44,80 € |
| KB-8-UU | 8 | 16 | 25 | 16,5 | 1,10 | 15,20 | 265 | 402 | ✓ | 27,08 € |
| KB-10-UU | 10 | 19 | 29 | 22,0 | 1,30 | 18,00 | 372 | 549 | ✓ | 28,75 € |
| KB-12-UU | 12 | 22 | 32 | 22,9 | 1,30 | 21,00 | 510 | 784 | ✓ | 30,90 € |
| KB-16-UU | 16 | 26 | 36 | 24,9 | 1,30 | 24,90 | 578 | 892 | ✓ | 36,98 € |
| KB-20-UU | 20 | 32 | 45 | 31,5 | 1,60 | 30,30 | 862 | 1370 | ✓ | 44,55 € |
| KB-25-UU | 25 | 40 | 58 | 44,1 | 1,85 | 37,50 | 980 | 1570 | ✓ | 59,32 € |
| KB-30-UU | 30 | 47 | 68 | 52,1 | 2,15 | 44,50 | 1570 | 2740 | ✓ | 77,46 € |
| KB-40-UU | 40 | 62 | 80 | 60,6 | 2,15 | 59,00 | 2160 | 4020 | ✓ | 127,83 € |
| KB-60-UU | 60 | 90 | 125 | 101,7 | 3,15 | 72,00 | 4700 | 9800 | - | 280,02 € |
| KB-80-UU | 80 | 120 | 165 | 133,7 | 4,15 | 116,00 | 7350 | 16000 | - | 554,79 € |
| Con gabbia per le sfere in poliammide | | | | | | | | | | |
| KB-5-UUG | 5 | 12 | 22 | 14,5 | 1,10 | 11,50 | 206 | 265 | ✓ | 19,49 € |
| KB-8-UUG | 8 | 16 | 25 | 16,5 | 1,10 | 15,20 | 265 | 402 | ✓ | 17,65 € |
| KB-10-UUG | 10 | 19 | 29 | 22,0 | 1,30 | 18,00 | 372 | 549 | ✓ | 18,27 € |
| KB-12-UUG | 12 | 22 | 32 | 22,9 | 1,30 | 21,00 | 510 | 784 | ✓ | 18,87 € |
| KB-16-UUG | 16 | 26 | 36 | 24,9 | 1,30 | 24,90 | 578 | 892 | ✓ | 23,73 € |
| KB-20-UUG | 20 | 32 | 45 | 31,5 | 1,60 | 30,30 | 862 | 1370 | ✓ | 31,08 € |
| KB-25-UUG | 25 | 40 | 58 | 44,1 | 1,85 | 37,50 | 980 | 1570 | ✓ | 42,07 € |
| KB-30-UUG | 30 | 47 | 68 | 52,1 | 2,15 | 44,50 | 1570 | 2740 | ✓ | 56,12 € |
| KB-40-UUG | 40 | 62 | 80 | 60,6 | 2,15 | 59,00 | 2160 | 4020 | - | 87,87 € |
| KB-50-UUG | 50 | 75 | 100 | 77,6 | 2,65 | 72,00 | 3820 | 7940 | - | 140,39 € |
| KB-60-UUG | 60 | 90 | 125 | 101,7 | 3,15 | 86,50 | 4700 | 9800 | - | 185,65 € |

Con gabbia per le sfere in poliammide

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PRF_PF
Elementi di ancoraggio, Staffa di fissaggio



HBM
Guida su semi-binari, Boccola di regolazione



PW_PWG25
Vite senza fine di precisione, Acciaio



TPEbd
Ruota per profili alluminio, Girevole con freno



FGWA
Supporto per estremità dell'albero, A soletta



SHA
Volantin pieno, Poliammide



LRR
Chiavistello con perno prismatico, Gancio



DOMI80
Slitta di regolazione Domino 80, Slitta DOMILINE 80



PR881
Ruota di rinvio, Serie 881



SRG
Chiusura a leva regolabile, Corsa da 78mm a 90mm



PF55
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm



DOMI30
Accessori di collegamento, Piatto girevole

Prodotti correlati



ZB
Albero per guida lineare, Inox temprato



ZA
Albero per guida lineare, Acciaio temprato