

Modulo 1,5

Ingranaggio a denti dritti

Acciaio pretrattato o acciaio cementato temprato



- Qualità grado 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)
- Materiale:
 - Acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRC
 - Acciaio 20NCD2 cementato temprato 58HRC
- Dentatura tagliata a norma DIN 867
- Spessore del dente a norma DIN 3967
- Rendimento vicino al 98%

Opzioni

- Cambiamento di alesaggio (H7)
- Scanalatura a chiavetta normalizzata a norma DIN6885 (JS9)
- Foro maschiato
- Foro per copiglia

Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min
- Il grado e le tolleranze di taglio sono stabiliti prima del trattamento termico.

Qualità grado 7e25


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice Standard	Temprato	Z Denti	OP Primitivo	OD Esterno	OA Alesaggio	OM Mozzo	Gioco (mm)	Coppia (Nm)		Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5	
								Standard	Temprato		Standard	Temprato
PSG1.5-18	PSG1.5-18H	18	27,0	30,0	6	22	0,128 - 0,052	5,49	20,13	0,105	37,77 €	62,33 €
PSG1.5-19	PSG1.5-19H	19	28,5	31,5	6	22	0,128 - 0,052	5,79	21,24	0,112	39,20 €	64,69 €
PSG1.5-20	PSG1.5-20H	20	30,0	33,0	6	22	0,128 - 0,052	7,71	28,28	0,120	41,17 €	67,97 €
PSG1.5-21	PSG1.5-21H	21	31,5	34,5	8	25	0,129 - 0,051	8,10	29,69	0,137	41,51 €	68,52 €
PSG1.5-22	PSG1.5-22H	22	33,0	36,0	8	25	0,129 - 0,051	8,48	31,10	0,145	42,00 €	69,31 €
PSG1.5-23	PSG1.5-23H	23	34,5	37,5	8	25	0,129 - 0,051	8,87	32,52	0,155	42,75 €	70,58 €
PSG1.5-24	PSG1.5-24H	24	36,0	39,0	8	25	0,129 - 0,051	9,25	33,93	0,164	43,17 €	71,23 €
PSG1.5-25	PSG1.5-25H	25	37,5	40,5	8	25	0,129 - 0,051	9,64	35,34	0,174	45,43 €	74,94 €
PSG1.5-26	PSG1.5-26H	26	39,0	42,0	8	25	0,129 - 0,051	11,79	38,88	0,185	47,57 €	78,50 €
PSG1.5-27	PSG1.5-27H	27	40,5	43,5	8	25	0,129 - 0,051	12,25	40,38	0,196	49,09 €	80,96 €
PSG1.5-28	PSG1.5-28H	28	42,0	45,0	8	25	0,129 - 0,051	12,70	41,87	0,207	50,46 €	83,28 €
PSG1.5-29	PSG1.5-29H	29	43,5	46,5	10	35	0,129 - 0,051	13,15	43,37	0,268	51,24 €	84,59 €
PSG1.5-30	PSG1.5-30H	30	45,0	48,0	10	35	0,129 - 0,051	14,97	44,58	0,280	52,79 €	87,10 €
PSG1.5-32	PSG1.5-32H	32	48,0	51,0	10	35	0,129 - 0,051	15,97	47,55	0,306	54,58 €	90,09 €
PSG1.5-35	PSG1.5-35H	35	52,5	55,5	10	35	0,171 - 0,069	17,46	52,01	0,347	56,33 €	92,93 €
PSG1.5-38	PSG1.5-38H	38	57,0	60,0	12	45	0,171 - 0,069	18,96	56,47	0,458	61,70 €	101,83 €
PSG1.5-40	PSG1.5-40H	40	60,0	63,0	12	45	0,171 - 0,069	25,50	66,12	0,490	64,18 €	105,89 €
PSG1.5-42	PSG1.5-42H	42	63,0	66,0	12	45	0,171 - 0,069	26,78	69,42	0,524	64,46 €	106,42 €
PSG1.5-45	PSG1.5-45H	45	67,5	70,5	12	45	0,171 - 0,069	28,69	74,38	0,578	65,87 €	108,70 €
PSG1.5-48	PSG1.5-48H	48	72,0	75,0	12	45	0,171 - 0,069	30,60	79,34	0,636	70,37 €	116,12 €

Dimensioni in mm

Modulo 1,5



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Z	OP	OD	OA	OM	Gioco (mm)	Coppia (Nm)		Massa	Prezzo unit. da 1 a 5	
Standard	Temprato	Denti	Primitivo	Esterno	Alesaggio	Mozzo		Standard	Temprato	(kg)	Standard	Temprato
PSG1.5-50	PSG1.5-50H	50	75,0	78,0	14	55	0,171 - 0,069	37,80	89,68	0,760	78,65	€ 129,80
PSG1.5-52	PSG1.5-52H	52	78,0	81,0	14	55	0,171 - 0,069	39,31	93,27	0,802	82,68	€ 136,39
PSG1.5-55	PSG1.5-55H	55	82,5	85,5	14	55	0,173 - 0,067	41,58	98,65	0,868	84,73	€ 139,85
PSG1.5-58	PSG1.5-58H	58	87,0	90,0	14	55	0,173 - 0,067	43,85	104,03	0,939	86,65	€ 143,05
PSG1.5-60	PSG1.5-60H	60	90,0	93,0	14	55	0,173 - 0,067	53,98	112,05	0,987	87,47	€ 144,38
PSG1.5-62	PSG1.5-62H	62	93,0	96,0	14	55	0,173 - 0,067	55,78	115,79	1,038	89,21	€ 147,23
PSG1.5-65	PSG1.5-65H	65	97,5	100,5	14	55	0,173 - 0,067	58,48	121,39	1,117	92,59	€ 152,77
PSG1.5-68	PSG1.5-68H	68	102,0	105,0	16	65	0,173 - 0,067	61,18	127,00	1,300	98,18	€ 162,05
PSG1.5-70	PSG1.5-70H	70	105,0	108,0	16	65	0,173 - 0,067	62,98	130,73	1,357	101,73	€ 167,85
PSG1.5-72	PSG1.5-72H	72	108,0	111,0	16	65	0,173 - 0,067	64,78	134,47	1,416	107,54	€ 177,42
PSG1.5-75	PSG1.5-75H	75	112,5	115,5	16	65	0,173 - 0,067	67,48	140,07	1,507	114,62	€ 189,17
PSG1.5-78	PSG1.5-78H	78	117,0	120,0	16	65	0,173 - 0,067	70,17	145,67	1,602	120,78	€ 199,36
PSG1.5-80	PSG1.5-80H	80	120,0	123,0	16	65	0,173 - 0,067	92,13	156,66	1,668	125,29	€ 206,72
PSG1.5-82	PSG1.5-82H	82	123,0	126,0	16	65	0,175 - 0,065	94,44	160,57	1,735	131,02	€ 216,17

Dimensioni in mm

Altri prodotti...




G01

Giunto cardanico semplice,
Sollecitazioni normale



PRF_ART

Cerniere e giunti,
Standard



PRF_PSP_PR

Profilato di copertura,
Da inserire nelle scanalature



CHML50

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 107 Nm - Con limitatore ...



BPHRF

Sfera portante, Forte



AT5courroie

Cinghia chiusa posizionamento AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio



PTAF80-PAMF80

Piede fissabile con base lamiera Ø80, Ø 80



HTD5M_15

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD5 Alluminio




NK40

Guida mini Drylin® N, Larghezza 40 mm



OP6

Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 5 cifre



G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



CABma

Manicotto ovale per cavo, Per la crimpatura di un cavo in acciaio

Prodotti correlati



PSG15

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



PSG15S

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303