

## KSTM Supporto con 2 punti di fissaggio

- **Supporto autoallineante polimero**
- Composti da due elementi
- Temperatura: da -40° a +80° (120°C per breve durata)
- Velocità di scivolamento 0,5m/s
- Materiali:  
Cuscinetto: polimero iglidur® W300  
Alloggiamento: polimero igumid® G  
Pressione: fino a 20N/mm





### Vantaggi

- 20% del peso dell'acciaio
- Autolubrificante
- Carico elevato

### Applicazioni

- Compensazione dell'allineamento
- Elementi oscillanti

**NUOVO!**



Codice	Carico statico max per una breve durata (N)	Carico statico max per una lunga durata (N)	Carico statico max in compressione (N)
KSTM-05	700	350	500
KSTM-06	1100	550	700
KSTM-08	1300	650	1000
KSTM-10	1500	750	1100
KSTM-12	2200	1100	1150
KSTM-14	2400	1200	1200
KSTM-16	3000	1500	1800
KSTM-18	3500	1750	1900
KSTM-20	4700	2350	2500
KSTM-22	6100	3050	2700
KSTM-25	6600	3300	3200
KSTM-30	8100	4050	3750

Dimensioni in mm

**Vantaggi**

- igubal® è un materiale autolubrificante
  - Montaggio a secco
  - Nessun deposito di sporco
  - Nessun grippaggio
- igubal® è un materiale adatto agli ambienti difficili
  - Resiste alla corrosione
  - Resiste agli agenti chimici
  - Buona resistenza alle vibrazioni

**NUOVO!****Manutenzione non richiesta****SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	a	Ød1 (E10)	B	C1	h1	h2	m	Ød3	X2	Angolo di deviazione	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
											✓	€
KSTM-05	34	5	8	6,0	7	14	25	3,3	5	30°	✓	7,15 €
KSTM-06	43	6	9	7,0	10	20	33	4,5	6	29°	✓	7,23 €
KSTM-08	47	8	12	9,0	10	20	33	4,5	7	25°	✓	7,33 €
KSTM-10	62	10	14	10,5	14	28	46	5,5	8	25°	✓	8,14 €
KSTM-12	65	12	16	12,0	14	28	46	5,5	9	25°	✓	9,66 €
KSTM-14	82	14	19	13,5	18	36	60	6,6	11	23°	✓	13,25 €
KSTM-16	86	16	21	15,0	18	36	60	6,6	12	23°	✓	12,31 €
KSTM-18	93	18	23	16,5	22	44	68	9,0	13	23°	-	20,79 €
KSTM-20	98	20	25	18,0	22	44	68	9,0	14	23°	✓	15,86 €
KSTM-22	108	22	28	20,0	24	48	74	9,0	16	22°	-	28,16 €
KSTM-25	124	25	31	22,0	27	54	86	9,0	17	22°	✓	27,32 €
KSTM-30	139	30	37	25,0	32	64	96	11,0	20	22°	✓	36,92 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



HTD8M\_20

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD8 Acciaio



PRF-SCREEN-4

Screen support, Support with 4 axes of rotation



NSKB

Guida mini Drylin® N, Rail end cap



UTKpwcr

Guida lineare Utilitrack®, Carello a rotelle - rivestimento polimero



CHAM5270SS

Cerniera ad avvitare inox, Marine



TCL-ECL

Piede massiccio per carichi pesanti, Vite a registro



PSG085

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2




DCA

Ventosa, nitrile



PAL

Dado di sicurezza, Per bloccaggio assiale



PRL

Profilo supporto per catena, Profilo ad L ad incastro



HTD5M\_09

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD5 Alluminio

## Prodotti correlati



EFSM

Cuscinetto a flangia quadrata Igubal®, Polimero