
Cuscinetto snodato a omega igubal®

KSTM Supporto con 2 punti di fissaggio

- ***Supporto autoallineante polimero***
- *Composti da due elementi*
- *Temperatura: da -40° a +80° (120°C per breve durata)*
- *Velocità di scivolamento 0,5m/s*
- *Materiali:*
  Cuscinetto: polimero iglidur® W300
  Alloggiamento: polimero igumid® G
  Pressione: fino a 20N/mm²




Vantaggi

- *20% del peso dell'acciaio*
- *Autolubrificante*
- *Carico elevato*

Applicazioni

- *Compensazione dell'allineamento*
- *Elementi oscillanti*

NUOVO!



Codice	Carico statico max per una breve durata (N)	Carico statico max per una lunga durata (N)	Carico statico max in compressione (N)
KSTM-05	700	350	500
KSTM-06	1100	550	700
KSTM-08	1300	650	1000
KSTM-10	1500	750	1100
KSTM-12	2200	1100	1150
KSTM-14	2400	1200	1200
KSTM-16	3000	1500	1800
KSTM-18	3500	1750	1900
KSTM-20	4700	2350	2500
KSTM-22	6100	3050	2700
KSTM-25	6600	3300	3200
KSTM-30	8100	4050	3750

Dimensioni in mm

Vantaggi

- *igubal® è un materiale autolubrificante*
- *Montaggio a secco*
- *Nessun deposito di sporco*
- *Nessun grippaggio*

- *igubal® è un materiale adatto agli ambienti difficili*
- *Resiste alla corrosione*
- *Resiste agli agenti chimici*
- *Buona resistenza alle vibrazioni*

NUOVO!

Manutenzione non richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	a	Ød1 (E10)	B	C1	h1	h2	m	Ød3	X2	Angolo di deviazione	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
KSTM-05	34	5	8	6,0	7	14	25	3,3	5	30°	✔	7,15 €
KSTM-06	43	6	9	7,0	10	20	33	4,5	6	29°	✔	7,23 €
KSTM-08	47	8	12	9,0	10	20	33	4,5	7	25°	✔	7,33 €
KSTM-10	62	10	14	10,5	14	28	46	5,5	8	25°	✔	8,14 €
KSTM-12	65	12	16	12,0	14	28	46	5,5	9	25°	✔	9,66 €
KSTM-14	82	14	19	13,5	18	36	60	6,6	11	23°	✔	13,25 €
KSTM-16	86	16	21	15,0	18	36	60	6,6	12	23°	✔	12,31 €
KSTM-18	93	18	23	16,5	22	44	68	9,0	13	23°	-	20,79 €
KSTM-20	98	20	25	18,0	22	44	68	9,0	14	23°	✔	15,86 €
KSTM-22	108	22	28	20,0	24	48	74	9,0	16	22°	-	28,16 €
KSTM-25	124	25	31	22,0	27	54	86	9,0	17	22°	✔	27,32 €
KSTM-30	139	30	37	25,0	32	64	96	11,0	20	22°	✔	36,92 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...



ES

Bipod support base, Plastic



PMC48_M8

Supporto antivibrante a campana, Piastra a base ovale



ACL-PL

Elementi di giunzione, Piastra di fissaggio - 176x86 mm



CHB

Braccio di reazione, Braccio di reazione per riduttori CHB



PFL

P-FLEX, Vite a pressione



PFM

Piede senza snodo, Lamiera modellata



PW_PWG25

Vite senza fine di precisione, Acciaio



SCA_SS

Serracavo, Inox




PTA40

Piede snodato con base stampata Ø40,




DILC

Indexing plunger with cam, with cam



MDB_MTB

Ingranaggio conico in plastica stampata ,



LAT2

Attuatore lineare a motore 2A, 2 ampere

Prodotti correlati



EFSM

Cuscinetto a flangia quadrata Igubal®, Polimero