




# Grillo a U **inox** con chiodo a occhiello

Diametro dell'asse da 5 mm a 20 mm **MDRss**

- Anello d'attacco
- Materiale:  
Inox 316
- Nessuna marcatura sul prodotto

## Info.

- CMU: Carico massimo utile  
Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMU per il coefficiente di sicurezza 5.




## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Asse ØD	A	L	H	CMU (kg)	Peso (kg)	Prezzo unit. da 1 a 19
MDR1-05/SS	5	9,5	23,0	33	190	0,015	3,58 €
MDR1-06/SS	6	12,0	24,0	37	360	0,030	3,74 €
MDR1-08/SS	8	16,0	35,0	50	540	0,060	4,46 €
MDR1-10/SS	10	19,3	45,6	65	720	0,125	6,41 €
MDR1-12/SS	12	27,0	48,0	72	1080	0,200	11,47 €
MDR1-14/SS	14	28,0	57,0	83	1260	0,310	17,03 €
MDR1-16/SS	16	32,8	59,0	89	1680	0,510	27,30 €
MDR1-20/SS	19	38,0	88,0	124	2400	0,900	53,68 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



CXS  
Anello di arresto  
esterno DIN471,  
esterno DIN 471



BLM  
Pressore liscio a  
molla, Corpo  
termoplastica



RDE-B  
Rondella di tenuta  
Hygienic Usit®,  
Stainless steel - EPDM  
blu



PRES4HR  
Pressa manuale da  
banco, Pressione fino  
a 600kg



EX  
Albero per riduttori E,  
Albero doppio per  
riduttori E



MFBS  
Giunto a soffietto  
Inox, Inox - con  
ganascia di serraggio



GARQT  
Perno di bloccaggio  
tipo ¼ di giro, ¼ di  
giro



CHA225  
Cerniera ad avvitare,  
225 gradi



PSG1S  
Ingranaggio dritto di  
precisione, Inox 303



T25-BAR  
Barra dentata, T2.5



PSG05HC  
Ingran. dritto di  
precisione trattato  
skiving, Acciaio



CHAE4080PA  
Cerniera ad avvitare  
estetica simmetrica,  
Poliammide


## Prodotti correlati



MDR  
Grillo con chiodo ad  
occhiello, Acciaio



MLY\_SS  
Grillo con chiodo ad  
occhiello, Inox



CAB  
Cavo di fissaggio, Inox



TAC\_SS  
Tenditore, Inox