PW PSW Coppia ruota e vite senza fine

Vite senza fine in acciaio pretrattato o inox

Modulo 2,0




- ***Qualità grado 7e25* DIN 3974**
- *Angolo di pressione: 20°*
- *Materiale:*
  Acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRc
  Inox 303
- *Spessore del dente a norma DIN 3967*


Info.

- *La coppia è indicativa ed è data per 100g/min*

Qualità grado 7e25



PW Vite alesata



PSW Vite con albero

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice Acciaio	Codice Inox	Numero di principi	Prezzo unit. da 1 a 5 Acciaio	Prezzo unit. da 1 a 5 Inox
Vite alesata				
PW2.0-1	PW2.0-1S	1	99,63 €	134,53 €
PW2.0-2	PW2.0-2S	2	99,63 €	134,53 €
PW2.0-3	PW2.0-3S	3	99,63 €	134,53 €
PW2.0-4	PW2.0-4S	4	99,63 €	134,53 €
Vite con albero				
PSW2.0-1	PSW2.0-1S	1	151,11 €	204,01 €
PSW2.0-2	PSW2.0-2S	2	151,11 €	204,01 €
PSW2.0-3	PSW2.0-3S	3	151,11 €	204,01 €
PSW2.0-4	PSW2.0-4S	4	151,11 €	204,01 €

Dimensioni in mm


Coppia ruota e vite senza fine

Ruota in bronzo

PWG

Modulo 2,0

- ***Qualità grado 7e25 DIN 3974***
- *Angolo di pressione: 20°*
- *Materiale: Bronzo CA104 (CuAl10Ni5Fe4)*
- *Spessore del dente a norma DIN 3967*



Opzioni

- *Modifica alesaggio (H7)*
- *Scanalatura a chiavetta normalizzata a norma DIN 6885 (JS9)*
- *Foro maschiato*
- *Foro per copiglia*

Info.

- *La coppia è indicativa ed è data per 100g/min*
- *Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota:*
  *es. vite PW2,0-**4**, ruota PWG2,0-15-**4***

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	N. denti	a	ØD	ØDa	ØDe	Alesaggio ØA	Alesaggio ØM	Gioco teorico (mm) Max. - Min.	Coppia (Nm)	Prezzo unit. da 1 a 5
PWG2.0-15-1	15	27,50	30	34	36	10	25	0,114 - 0,040	11,30	175,59 €
PWG2.0-16-1	16	28,50	32	36	38	10	25	0,114 - 0,040	12,69	185,62 €
PWG2.0-17-1	17	29,50	34	38	40	10	25	0,114 - 0,040	14,16	189,13 €
PWG2.0-18-1	18	30,50	36	40	42	10	25	0,117 - 0,038	15,69	192,68 €
PWG2.0-19-1	19	31,50	38	42	44	10	25	0,117 - 0,038	17,30	196,32 €
PWG2.0-20-1	20	32,50	40	44	46	10	25	0,117 - 0,038	19,29	199,86 €
PWG2.0-21-1	21	33,50	42	46	48	12	35	0,117 - 0,038	21,06	211,10 €
PWG2.0-22-1	22	34,50	44	48	50	12	35	0,117 - 0,038	23,27	223,76 €
PWG2.0-23-1	23	35,50	46	50	52	12	35	0,117 - 0,038	25,62	230,01 €
PWG2.0-24-1	24	36,50	48	52	54	12	35	0,117 - 0,038	28,09	235,82 €
PWG2.0-25-1	25	37,50	50	54	56	12	35	0,117 - 0,038	30,24	241,98 €
PWG2.0-26-1	26	38,50	52	56	58	12	35	0,137 - 0,048	32,45	247,89 €
PWG2.0-27-1	27	39,50	54	58	60	12	35	0,137 - 0,048	34,73	249,82 €
PWG2.0-28-1	28	40,50	56	60	62	12	35	0,137 - 0,048	37,08	253,86 €
PWG2.0-29-1	29	41,50	58	62	64	14	50	0,137 - 0,048	39,50	257,87 €
PWG2.0-30-1	30	42,50	60	64	66	14	50	0,137 - 0,048	41,98	259,87 €
PWG2.0-32-1	32	44,50	64	68	70	14	50	0,137 - 0,048	47,15	269,86 €
PWG2.0-35-1	35	47,50	70	74	76	14	50	0,137 - 0,048	55,41	316,77 €
PWG2.0-38-1	38	50,50	76	80	82	14	50	0,139 - 0,045	64,25	367,39 €
PWG2.0-40-1	40	52,50	80	84	86	14	50	0,139 - 0,045	70,46	403,23 €
PWG2.0-42-1	42	54,50	84	88	90	14	50	0,139 - 0,045	76,93	440,79 €
PWG2.0-45-1	45	57,50	90	94	96	14	50	0,139 - 0,045	88,46	500,08 €
PWG2.0-48-1	48	60,50	96	100	102	14	50	0,139 - 0,045	99,36	559,87 €
PWG2.0-50-1	50	62,50	100	104	106	16	65	0,139 - 0,045	106,94	603,63 €
PWG2.0-52-1	52	64,50	104	108	110	16	65	0,139 - 0,045	114,76	649,28 €
PWG2.0-55-1	55	67,50	110	114	116	16	65	0,139 - 0,045	126,95	713,80 €
PWG2.0-58-1	58	70,50	116	120	122	16	65	0,139 - 0,045	139,68	788,30 €
PWG2.0-60-1	60	72,50	120	124	126	16	65	0,139 - 0,045	153,04	839,98 €


A scelta: qualsiasi ruota da 15 denti fino a 60 denti

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Supporto antivibrante a campana, Piastra a base ovale



Ruota per vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



Antivibrante elastico inox sgolato, Inox



Vite senza fine, Acciaio temprato



Visualizzatore multifunzione, Anello magnetico



Ball head screws Hygienic Design®, Inox



Rinvio angolare a T, da 11.50 a 30 Nm



Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con carrello



Chiavistello con perno prismatico, Lucchetto a molla



Anello di bloccaggio, Inox



Pressore a molla con esagono incassato, corpo in acciaio, spina in p...



Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio piana per f...

Prodotti correlati



Vite senza fine di precisione, Acciaio



Vite senza fine di precisione, Inox