Grillo a U inox con chiodo a occhiello


Diametro dell'asse da 5 mm a 20 mm MDRss

- ***Anello d'attacco***
- *Materiale:*
  Inox 316
- *Nessuna marcatura sul prodotto*

Info.

- *CMU: Carico massimo utile*
  Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMU per il coefficiente di sicurezza 5.





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Asse ØD	A	L	H	CMU (kg)	Peso (kg)	Prezzo unit. da 1 a 19
MDR1-05/SS	5	9,5	23,0	33	190	0,015	3,58 €
MDR1-06/SS	6	12,0	24,0	37	360	0,030	3,74 €
MDR1-08/SS	8	16,0	35,0	50	540	0,060	4,46 €
MDR1-10/SS	10	19,3	45,6	65	720	0,125	6,41 €
MDR1-12/SS	12	27,0	48,0	72	1080	0,200	11,47 €
MDR1-14/SS	14	28,0	57,0	83	1260	0,310	17,03 €
MDR1-16/SS	16	32,8	59,0	89	1680	0,510	27,30 €
MDR1-20/SS	19	38,0	88,0	124	2400	0,900	53,68 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Anello di bloccaggio in acciaio, Acciaio



Anello di sollevamento, Girevole



Vite senza fine , Acciaio temprato



Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli , Acciaio 20NCD2



Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 2:1



Economic mini-table with trapezoidal leadscrew, 2kg



Spazzola cilindrica modulare, Filo di crine di cavallo



Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con



Profilato inox standard, 45 x 45 mm



Ruota di precisione, Bronzo



Cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto , Inox

Prodotti correlati



Grillo con chiodo ad occhiello, Acciaio



Grillo con chiodo ad occhiello, Inox



Cavo di fissaggio, Inox



Tenditore, Inox