


## Inox A2 e freno incorporato nylon NINA NIN

- A norma DIN 985
- Dado non disserrabile
- Inserto in nylon
- Materiale:
  - Acciaio zincato classe 6|8|
  - Inox A2
- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante



### SCONTI PER QUANTITÀ

N. conf.	1+	6+	11+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Maschiatura ØM	Passo	A/F chiave	H	N. di dadi per conf.	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
<b>Acciaio</b>							
NINA-5/B	M5	0,80	8,0	5,0	500	✓	6,53 €
NINA-6/B	M6	1,00	10,0	6,0	500	✓	9,16 €
NINA-8/B	M8	1,25	13,0	8,0	200	✓	7,34 €
NINA-10/B	M10	1,50	17,0	10,0	200	✓	16,18 €
NINA-12/B	M12	1,75	19,0	12,0	200	✓	23,88 €
NINA-16/B	M16	2,00	24,0	16,0	100	-	25,61 €
NINA-20/B	M20	2,50	30,0	20,0	50	-	29,47 €
<b>Inox</b>							
NIN-3/B	M3	0,50	5,5	4,0	1000	✓	33,30 €
NIN-4/B	M4	0,70	7,0	5,0	1000	✓	31,71 €
NIN-5/B	M5	0,80	8,0	5,0	1000	✓	39,22 €
NIN-6/B	M6	1,00	10,0	6,0	500	✓	31,68 €
NIN-8/B	M8	1,25	13,0	8,0	500	✓	35,00 €
NIN-10/B	M10	1,50	17,0	10,0	200	✓	30,00 €
NIN-12/B	M12	1,75	19,0	12,0	200	✓	35,41 €
NIN-16/B	M16	2,00	24,0	16,0	100	✓	40,00 €
NIN-20/B	M20	2,50	30,0	20,0	50	-	50,00 €

\*\*Su tariffe 2017 - \*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



VRSF  
Anello di sollevamento,  
Orientabile maschio



VRC2  
Staffa di bloccaggio 2  
lati, 2 lati



RDS  
Rondella di sicurezza  
Hygienic Usit®, Inox



PRF\_PL\_9090  
Elementi di giunzione,  
Piastra di fissaggio -  
90x90 mm



BWU  
Guida lineare di  
precisione, da 1510 N  
a 10500 N



BG  
Giunto Oldham, con  
vite a pressione



MDB\_MTB  
Ingranaggio conico in  
plastica stampata, 2:1



BPLE  
Sfera portante a  
incastro, Leggero



ACL-PLAngle  
Elementi di giunzione,  
Collegamento



SSB  
Ingranaggio conico  
inox, 1:1



P70  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a



BLH50  
Rinvio angolare a L,  
da 7.70 a 20 Nm

## Prodotti correlati



SHN  
Dado esagonale -  
DIN934, Acciaio (Class  
6|8)



WING  
Dado ad alette per  
serraggio manuale,  
Acciaio (ANSI B18-17)



VTH  
Vite a testa  
esagonale, Acciaio  
classe 8.8



BOX-NINA  
Dado autofrenante -  
DIN985, Valigetta di  
dadi acciaio