

RCC RCX

Per vite da M6 a M24

- Utilizzare una rondella concava con una rondella convessa

- Materiali:

Acciaio trattato, rinvenuto,

Fosfatazione al manganese

- Altre dimensioni su richiesta



RCX




RCC


Vantaggi

- Buona ripartizione della forza di serraggio


- Assicura il buon posizionamento della vite



Rondella convessa RCX



Rondella concava RCC



Esempio di utilizzo


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Per vite	ØD1 H13	ØD3	ØD5	H1	H2	R1	Carico statico max (kN)	Prezzo unit. da 1 a 5
Rondella convessa									
RCX-6	M6	6,4	12	-	0,7	2,3	9	9	0,93 €
RCX-8	M8	8,4	17	-	0,6	3,2	12	17	0,96 €
RCX-10	M10	10,5	21	-	0,8	4	15	26	1,32 €
RCX-12	M12	13	24	-	1,1	4,6	17	38	1,69 €
RCX-14	M14	15	28	-	1,4	5	22	53	2,40 €
RCX-16	M16	17	30	-	1,3	5,3	22	73	2,40 €
RCX-20	M20	21	36	-	2	6,3	27	117	3,63 €
RCX-24	M24	25	44	-	2,4	8,2	32	168	5,43 €
Rondella concava									
RCC-6	M6	7,1	12	11	-	2,8	-	9	1,00 €
RCC-8	M8	9,6	17	14,5	-	3,5	-	17	1,11 €
RCC-10	M10	12	21	18,5	-	4,2	-	26	1,39 €
RCC-12	M12	14,2	24	20	-	5	-	38	1,76 €
RCC-14	M14	16,5	28	24,8	-	5,6	-	53	2,95 €
RCC-16	M16	19	30	26	-	6,2	-	73	2,95 €
RCC-20	M20	23,2	36	31	-	7,5	-	117	3,99 €
RCC-24	M24	28	44	37	-	9,5	-	168	6,07 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PF30NM

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 8.8 Nm



LVT

Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere



BABreceptacle

Perno autobloccante, Bussola di innesto



BH02

Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio con circlips



MET

Cuscinetto cilindrico, Self-lubricating sintered bronze



GG1006

Chiusura a leva adattabile, Per aggancio in gola



PM2

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



BMM

Manopola, zigrinata



VDS

Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Bloccaggio rapido per



GG2

Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato



CHB

Braccio di reazione, Braccio di reazione per riduttori CHB



DKN

Giunto a soffietto Gerwah®, da 0.4 a 10Nm

Prodotti correlati



RCX-6

Rondella sferica - DIN6319, convessa



RCC_RCX

Rondella sferica - DIN6319, concava



RCC_RCX

Rondella sferica - DIN6319, convessa