

- Ruota industriale per temperature elevate
- Il sistema girevole è assicurato da una doppia corona di sfere
- Ruota girevole a doppio bloccaggio: Il bloccaggio e lo sbloccaggio avvengono tramite una pressione del piede sul pedale.
- Mozzo liscio
- Materiali:
Supporto lamiera inox 304
Ruota in poliammide RHT
- T° di utilizzo: -30°C a +280°C



Fissa



Girevole



Girevole doppio bloccaggio

Vantaggi

- Grande capacità di carico
- Resiste alle alte temperature



ØD



B



H



L



M



ØT



ØK

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	H	L	M	ØT	ØK	Diametro di ingombro ammissibile (kg)	Carico (kg)	Prezzo unit. da 1 a 4
Fissa										
RHT80/PL/F/SS	80	35	105	115x83	80x60	11x9	-	125		37,11 €
RHT100/PL/F/SS	100	35	126	115x83	80x60	11x9	-	150		37,82 €
RHT125/PL/F/SS	125	40	153	115x83	80x60	11x9	-	200		86,29 €
Girevole										
RHT80/PL/P/SS	80	35	105	115x83	80x60	11x9	173	125		46,27 €
RHT100/PL/P/SS	100	35	126	115x83	80x60	11x9	193	150		47,58 €
RHT125/PL/P/SS	125	40	153	115x83	80x60	11x9	221	200		96,78 €
Girevole doppio bloccaggio										
RHT80/PL/PDB/SS	80	35	105	115x83	80x60	11x9	293	125		55,98 €
RHT100/PL/PDB/SS	100	35	126	115x83	80x60	11x9	293	150		57,30 €
RHT125/PL/PDB/SS	125	40	153	115x83	80x60	11x9	293	200		106,49 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



M2

Ruota per vite senza fine, Bronzo



CHA_GC_9SS

Cerniera (tutto inox), A saldare



TBbutee

Cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto, Sfere acciaio



KB_OP

Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio



FF30

Riduttore ad alberi paralleli, da 21.50 a 83 Nm



MHQMEP

Manovella ad impugnatura girevole, Alseaggio quadrato



PSG2

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



SBF

Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover



BCM_TP

Spazzola cilindrica modulare, Filo in



ACL-PR

Elementi di giunzione, Collegamento a 90°



AFM

Cuscinetto a collare, Polimero alimentare



AZY

Antivibrante elastico cilindrico, Acciaio

Prodotti correlati



RHTtcss

Ruota alte temperature con foro centrale, fino a 200kg



RHTtcss

Ruota alte temperature, fino a 200kg



RHT

Ruota alte temperature, fino a 200kg



RHTplss

Ruota alte temperature, fino a 200kg