

- **Ruota industriale per temperature elevate**
- Il sistema girevole è assicurato da una doppia corona di sfere
- Ruota girevole a doppio bloccaggio: Il bloccaggio e lo sbloccaggio avvengono tramite una pressione del piede sul pedale.
- Mozzo liscio
- Materiali:
Supporto lamiera inox 304
Ruota in poliammide RHT
- T° di utilizzo: -30°C a +280°C



Fissa



Girevole



Girevole doppio bloccaggio

Vantaggi

- Grande capacità di carico
- Resiste alle alte temperature



ØD



B



H



L



M



ØT



ØK

SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | |
|-----|--------|-----|--------------|
| Qtà | 1+ | 5+ | 15+ |
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice | ØD | B | H | L | M | ØT | ØK | Diametro di ingombro ammissibile (kg) | Carico (kg) | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|-----------------------------------|-----|----|-----|--------|-------|------|-----|---------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Fissa | | | | | | | | | | |
| RHT80/PL/F/SS | 80 | 35 | 105 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | - | 125 | 125 | 37,11 € |
| RHT100/PL/F/SS | 100 | 35 | 126 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | - | 150 | 150 | 37,82 € |
| RHT125/PL/F/SS | 125 | 40 | 153 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | - | 200 | 200 | 86,29 € |
| Girevole | | | | | | | | | | |
| RHT80/PL/P/SS | 80 | 35 | 105 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | 173 | 125 | 125 | 46,27 € |
| RHT100/PL/P/SS | 100 | 35 | 126 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | 193 | 150 | 150 | 47,58 € |
| RHT125/PL/P/SS | 125 | 40 | 153 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | 221 | 200 | 200 | 96,78 € |
| Girevole doppio bloccaggio | | | | | | | | | | |
| RHT80/PL/PDB/SS | 80 | 35 | 105 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | 293 | 125 | 125 | 55,98 € |
| RHT100/PL/PDB/SS | 100 | 35 | 126 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | 293 | 150 | 150 | 57,30 € |
| RHT125/PL/PDB/SS | 125 | 40 | 153 | 115x83 | 80x60 | 11x9 | 293 | 200 | 200 | 106,49 € |

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



DKONSL

Piedino antivibrante
conico silicone,
Fissaggio maschio



SSDB

Ingranaggio conico
inox, 2:1




SLB

Pistoncino a molla,
inox



DB

Ingranaggio conico in
acciaio, 2:1



PRFbou

Sistema di chiusura,
Pulsante apriporta di
emergenza



LVT

Mini martinetto
motorizzato 2A, 2
ampere



TFR

Tenditore rigido, Fisso



HW_HT

Guida su semi-binari,
Ruota



F7-E

Visualizzatore
multifunzione, Con



TSRTC

Stem support for
caster, For swivel



MSP19

Inserto con piastrina a
incollare



VML

Volantino a lobi, Vite
di pressione

Prodotti correlati



RHTtcss

Ruota alte
temperature con foro
centrale, fino a 200kg



RHTtcss

Ruota alte
temperature, fino a
200kg



RHT

Ruota alte
temperature, fino a
200kg



RHTplss

Ruota alte
temperature, fino a
200kg