
Accouplement à denture bombée BoWex®

RTN KTR

Couple : 5 à 24 Nm


- ***Matières anti-corrosion***
- *Usure très faible*
- *BoWex® Junior*
- *Sans entretien*
- *Constitué de 2 pièces*
- *Denture bombée*
- *Matière :*
  Nylon
- *T° d'utilisation : -25°C à +100°C*
- *Avec alésage et rainure de clavette selon DIN 6885/1-JS9 et vis de fixation*
- *Vitesse maxi. : 6000 t/min*
- *Poids réduit et faible inertie*
- *Montage par emboîtement axial*

Combinez les éléments d'une même taille entre eux !



Info.

- *ØD n'est pas une surface fonctionnelle et n'est pas circulaire*
- *Livré non assemblé*



NOMBREUX ALÉSAGES EN STOCK*

REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-6%	-12%	Sur demande

Références	K	L	P	F	M	ØH	ØD	Alésages Moyeu ØA	Alésages Douille ØB	ØG	Mésalignement axial (mm)	Mésalignement radial (mm)	Mésalignement angulaire	Couple (Nm) Tkn	Couple (Nm) Tkn maxi.	Prix Uni. 1 à 4
RTN-J-14	23	48	40	18,5	8	22	22	6,8,9	8	40	±1	±0,1	±1°	5	10	25,38 €
						25	25	10,11	10,11							
						26	26	12,14	12,14							
RTN-J-19	25	52	42	19	10	27	29	12,14	14,15	47	±1	±0,1	±1°	8	16	38,49 €
						30	29	16	14,15							
						32	35	19	19							
RTN-J-24	26	54	45	21,5	9	32	26	10,11,12	14,16	53	±1	±0,1	±0,9°	12	24	46,43 €
						32	32	14,15,16	14,16							
						36	36	18,19,20	19,20							
						38	40	24	24							

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*


Accouplement à denture bombée BoWex®

Couple : 5 à 24Nm

KTR RTN

- **Matière anti-corrosion**
- Usure très faible
- BoWex® Junior
- Sans entretien
- Constitué de 3 pièces
- Denture bombée
- Matière :
  Nylon
- T° d'utilisation :
  25°C à +100°C
- Avec alésage et rainure de clavette selon DIN 6885/1-JS9 et vis de fixation
- Tolérances :
  Perçage +0,05 / -0,1
  Rainure ±0,08
- Montage par emboîtement axial
- Vitesse max : 6000 t/min


Combinez les éléments d'une même taille entre eux !




Info.

- ØD n'est pas une surface fonctionnelle et n'est pas circulaire
- Livré non assemblé

NOMBREUX ALÉSAGES EN STOCK*





REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-6%	-12%	Sur demande

Références	K	L	P	M	ØD	ØA	ØG	Désalignement axial (mm)	Désalignement radial (mm)	Désalignement angulaire	Couple (Nm) Tkn	Couple (Nm) Tkn maxi.	Prix Uni. 1 à 4
RTN-JM-14	23	50	37	6,50	22	6,7,8,9	40	±1°	±0,3	±1°	5	10	34,98 €
					25	10,11							
					26	12,14							
RTN-JM-19	25	54	37	8,50	27	12,14	47	±1°	±0,3	±1°	8	16	54,57 €
					30	16							
					32	19							
RTN-JM-24	26	56	41	7,50	26	10,11,12	53	±1°	±0,4	±0,9°	12	24	65,70 €
					32	14,15,16							
					36	18,19,20							
					38	24							

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Altri prodotti...



Guide telescopiche acciaio, Estensione totale



Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



Ventosa, nitrile



Dado autofrenante - DIN985, Valigetta di dadi acciaio



Forcella e perno serie corta, Corta inox



Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



Riduttore inox a ruota e vite senza fine, Braccio di reazione



Piedino antivibrante cilindrico, Acciaio



Cinghia aperta al metro tipo AT, AT5



Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro



Cinghia di posizionamento T,



Manicotto a sfere Mini, Miniatura

Prodotti correlati



Giunto Bowex ®, a dentatura bombata, Nylon



Giunto Bowex ®, a dentatura bombata, Nylon e acciaio



Chiavetta rettangolare, Acciaio