

Pressa manuale da banco



PRES2HR

Pressione fino a **200kg**




- Pressa a cremagliera
- La potenza è lineare e costante su tutta la corsa in funzione della forza esercitata
- Il blocco è immobilizzato in rotazione
- Altezza libera regolabile
- Regolazione corsa con vite
- Impianto semplice e rapido

Applicazioni

- Questo modello particolarmente robusto è spesso utilizzato per operazioni di montaggio, assemblaggio, piccole curvature, serraggi vari.

Opzione

- Nessuna opzione possibile




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc. Prezzo		Su richiesta

Codice	Potenza (kg)	Altezza libera HL (mm)	Corsa (mm)	Profondità del collo di cigno (mm)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
PRES-2HR	200	54 - 200	50	72	8	✓	453,57 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



G0

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



GCA

Copiglia a scatto, A
scatto



CHM30

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
28 Nm



DOMI50

Slitta di regolazione
Domino 50, Slitta
DOMILINE 50



CHA1056-U4

Cerniera ad avvitare,
Aperura 180°



PRF_GAL

Rotella per profilo
alluminio, Kit di
fissaggio per rotella
eccentrica



TBE12

Economic mini-table
with trapezoidal
lead screw, 2kg



FDSQ

Flexible drive shaft,
Masterflex® Steel,
with PVC casing



ZDB

Ingranaggio conico in
plastica, 2:1



PSG08S

Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 303



SHNbr

Dado esagonale -
DIN934, Ottone



HW_HT

Guida su semi-binari,
Ruota

Prodotti correlati



PRES3HR

Pressa manuale da
banco, Pressione fino
a 400kg



PRES5HR

Pressa manuale da
banco, Pressione fino
a 500kg



CDP

Boccola di
posizionamento,
Acciaio



CDPC

Boccola di
posizionamento,
Acciaio