
Modulo 1,25

Ingranaggio a denti dritti trattati skiving

Acciaio cementato temprato



- ***Qualità grado 6e25 DIN 3961 (AGMA Q11)***
- *Materiale: acciaio 20NCD2 cementato temprato 58HRc*
- *Dentatura tagliata a norma DIN 867*
- *Spessore del dente a norma DIN 3967*
- *Rendimento vicino al 98%*

Principio

- *Dopo il taglio preciso della dentatura, l'ingranaggio è cementato temprato e quindi la dentatura viene tagliata di nuovo per eliminare le deformazioni dovute al trattamento.*

Qualità grado 6e25

Opzioni

- *Cambiamento di alesaggio (H7)*
- *Scanalatura a chiavetta normalizzata a norma DIN 6885 (JS9)*
- *Foro maschiato*
- *Foro per copiglia*

Info.


- *La coppia è indicativa ed è data per 100g/min*
- *Il grado e le tolleranze di taglio sono stabiliti prima del trattamento termico.*

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØA Alesaggio	ØM Mozzo	Chiavetta	Gioco (mm)	Coppia (Nm)	Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5
PSG1.25-18HCK	18	22,50	25,00	6	15	2	0,097 - 0,046	12,08	0,050	110,56 €
PSG1.25-19HCK	19	23,75	26,25	6	15	2	0,097 - 0,046	12,75	0,055	112,85 €
PSG1.25-20HCK	20	25,00	27,50	6	15	2	0,108 - 0,052	16,97	0,059	114,49 €
PSG1.25-21HCK	21	26,25	28,75	8	20	2	0,108 - 0,052	17,82	0,073	118,10 €
PSG1.25-22HCK	22	27,50	30,00	8	20	2	0,108 - 0,052	18,67	0,079	119,81 €
PSG1.25-23HCK	23	28,75	31,25	8	20	2	0,108 - 0,052	19,52	0,084	120,36 €
PSG1.25-24HCK	24	30,00	32,50	8	22	2	0,108 - 0,052	20,36	0,096	121,01 €
PSG1.25-25HCK	25	31,25	33,75	8	22	2	0,109 - 0,050	21,21	0,102	126,05 €
PSG1.25-26HCK	26	32,50	35,00	8	22	2	0,109 - 0,050	22,50	0,108	130,56 €
PSG1.25-27HCK	27	33,75	36,25	8	22	2	0,109 - 0,050	23,37	0,114	133,24 €
PSG1.25-28HCK	28	35,00	37,50	8	25	2	0,109 - 0,050	24,23	0,132	136,25 €
PSG1.25-29HCK	29	36,25	38,75	8	25	2	0,109 - 0,050	25,10	0,138	139,79 €
PSG1.25-30HCK	30	37,50	40,00	8	25	2	0,109 - 0,050	25,80	0,145	142,15 €
PSG1.25-32HCK	32	40,00	42,50	8	25	2	0,109 - 0,050	27,52	0,160	145,81 €
PSG1.25-35HCK	35	43,75	46,25	10	30	3	0,109 - 0,050	30,10	0,200	150,76 €
PSG1.25-38HCK	38	47,50	50,00	10	30	3	0,109 - 0,050	32,68	0,226	156,89 €
PSG1.25-40HCK	40	50,00	52,50	10	30	3	0,120 - 0,057	38,26	0,245	162,68 €
PSG1.25-42HCK	42	52,50	55,00	10	30	3	0,122 - 0,055	40,17	0,264	163,84 €
PSG1.25-45HCK	45	56,25	58,75	10	30	3	0,122 - 0,055	43,04	0,296	166,23 €
PSG1.25-48HCK	48	60,00	62,50	10	40	3	0,122 - 0,055	45,91	0,383	167,65 €

Dimensioni in mm



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØA Alesaggio	ØM Mozzo	Chiavetta	Gioco (mm)	Coppia (Nm)	Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5
PSG1.25-50HCK	50	62,50	65,00	10	40	3	0,122 - 0,055	51,90	0,407	185,03 €
PSG1.25-52HCK	52	65,00	67,50	10	40	3	0,122 - 0,055	53,98	0,431	190,51 €
PSG1.25-55HCK	55	68,75	71,25	10	40	3	0,122 - 0,055	57,09	0,469	198,47 €
PSG1.25-58HCK	58	72,50	75,00	10	40	3	0,122 - 0,055	60,20	0,510	204,48 €
PSG1.25-60HCK	60	75,00	77,50	10	50	3	0,122 - 0,055	64,85	0,608	209,18 €
PSG1.25-62HCK	62	77,50	80,00	10	50	3	0,122 - 0,055	67,01	0,637	216,06 €
PSG1.25-65HCK	65	81,25	83,75	10	50	3	0,123 - 0,053	70,25	0,683	231,53 €
PSG1.25-68HCK	68	85,00	87,50	10	50	3	0,123 - 0,053	73,49	0,731	243,46 €
PSG1.25-70HCK	70	87,50	90,00	10	50	3	0,123 - 0,053	75,65	0,764	248,51 €
PSG1.25-72HCK	72	90,00	92,50	10	50	3	0,123 - 0,053	77,82	0,798	253,87 €
PSG1.25-75HCK	75	93,75	96,25	10	60	3	0,123 - 0,053	81,06	0,935	270,83 €
PSG1.25-78HCK	78	97,50	100,00	10	60	3	0,123 - 0,053	84,30	0,991	274,92 €
PSG1.25-80HCK	80	100,00	102,50	10	60	3	0,138 - 0,064	90,66	1,029	280,47 €
PSG1.25-82HCK	82	102,50	105,00	10	60	3	0,138 - 0,064	92,92	1,067	284,47 €
PSG1.25-85HCK	85	106,25	108,75	10	60	3	0,138 - 0,064	96,32	1,128	290,61 €
PSG1.25-90HCK	90	112,50	115,00	10	65	3	0,138 - 0,064	101,99	1,281	299,95 €
PSG1.25-95HCK	95	118,75	121,25	10	65	3	0,138 - 0,064	107,66	1,392	332,06 €
PSG1.25-100HCK	100	125,00	127,50	14	65	5	0,140 - 0,062	115,95	1,494	336,46 €
PSG1.25-110HCK	110	137,50	140,00	14	70	5	0,140 - 0,062	121,74	1,798	421,17 €
PSG1.25-120HCK	120	150,00	152,50	14	70	5	0,140 - 0,062	127,54	2,075	476,28 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...


HLU

Volantino con razze, Alluminio


PSG15S

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303


PF30

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 8.80 Nm


EZYSS

Piedino antivibrante cilindrico inox, inox


MBEX

Riduttore manuale, Manovella estremità esagonale



DOMI_MD

Tavola rotante di regolazione Domino, 55/1


SME

Testa a snodo maschio, Inox / PTFE


ES

Simple support base (bipod), Plastic


Q4

Cuscinetto a doppia corona di sfere,


CFF

Testa a snodo femmina DIN


EV

Terminale rapido inox per cavi,


ACLEPP

Angolare, 2 fori

Prodotti correlati