

Modulo 1,5

Ingranaggio a denti dritti

Acciaio pretrattato o acciaio cementato temprato



- Qualità grado 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)
- Materiale:
 - Acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRC
 - Acciaio 20NCD2 cementato temprato 58HRC
- Dentatura tagliata a norma DIN 867
- Spessore del dente a norma DIN 3967
- Rendimento vicino al 98%

Opzioni

- Cambiamento di alesaggio (H7)
- Scanalatura a chiave normalizzata a norma DIN6885 (JS9)
- Foro maschiato
- Foro per copiglia

Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min
- Il grado e le tolleranze di taglio sono stabiliti prima del trattamento termico.

Qualità grado 7e25


SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 19+ | 50+ |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice | | Z | OP | OD | OA | OM | Gioco | Coppia (Nm) | | Massa | Prezzo unit. da 1 a 5 | |
|-----------|------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|---------------|-------------|----------|-------|-----------------------|----------|
| Standard | Temprato | Denti | Primitivo | Esterno | Alesaggio | Mozzo | (mm) | Standard | Temprato | (kg) | Standard | Temprato |
| PSG1.5-18 | PSG1.5-18H | 18 | 27,0 | 30,0 | 6 | 22 | 0,128 - 0,052 | 5,49 | 20,13 | 0,105 | 37,77 € | 62,33 € |
| PSG1.5-19 | PSG1.5-19H | 19 | 28,5 | 31,5 | 6 | 22 | 0,128 - 0,052 | 5,79 | 21,24 | 0,112 | 39,20 € | 64,69 € |
| PSG1.5-20 | PSG1.5-20H | 20 | 30,0 | 33,0 | 6 | 22 | 0,128 - 0,052 | 7,71 | 28,28 | 0,120 | 41,17 € | 67,97 € |
| PSG1.5-21 | PSG1.5-21H | 21 | 31,5 | 34,5 | 8 | 25 | 0,129 - 0,051 | 8,10 | 29,69 | 0,137 | 41,51 € | 68,52 € |
| PSG1.5-22 | PSG1.5-22H | 22 | 33,0 | 36,0 | 8 | 25 | 0,129 - 0,051 | 8,48 | 31,10 | 0,145 | 42,00 € | 69,31 € |
| PSG1.5-23 | PSG1.5-23H | 23 | 34,5 | 37,5 | 8 | 25 | 0,129 - 0,051 | 8,87 | 32,52 | 0,155 | 42,75 € | 70,58 € |
| PSG1.5-24 | PSG1.5-24H | 24 | 36,0 | 39,0 | 8 | 25 | 0,129 - 0,051 | 9,25 | 33,93 | 0,164 | 43,17 € | 71,23 € |
| PSG1.5-25 | PSG1.5-25H | 25 | 37,5 | 40,5 | 8 | 25 | 0,129 - 0,051 | 9,64 | 35,34 | 0,174 | 45,43 € | 74,94 € |
| PSG1.5-26 | PSG1.5-26H | 26 | 39,0 | 42,0 | 8 | 25 | 0,129 - 0,051 | 11,79 | 38,88 | 0,185 | 47,57 € | 78,50 € |
| PSG1.5-27 | PSG1.5-27H | 27 | 40,5 | 43,5 | 8 | 25 | 0,129 - 0,051 | 12,25 | 40,38 | 0,196 | 49,09 € | 80,96 € |
| PSG1.5-28 | PSG1.5-28H | 28 | 42,0 | 45,0 | 8 | 25 | 0,129 - 0,051 | 12,70 | 41,87 | 0,207 | 50,46 € | 83,28 € |
| PSG1.5-29 | PSG1.5-29H | 29 | 43,5 | 46,5 | 10 | 35 | 0,129 - 0,051 | 13,15 | 43,37 | 0,268 | 51,24 € | 84,59 € |
| PSG1.5-30 | PSG1.5-30H | 30 | 45,0 | 48,0 | 10 | 35 | 0,129 - 0,051 | 14,97 | 44,58 | 0,280 | 52,79 € | 87,10 € |
| PSG1.5-32 | PSG1.5-32H | 32 | 48,0 | 51,0 | 10 | 35 | 0,129 - 0,051 | 15,97 | 47,55 | 0,306 | 54,58 € | 90,09 € |
| PSG1.5-35 | PSG1.5-35H | 35 | 52,5 | 55,5 | 10 | 35 | 0,171 - 0,069 | 17,46 | 52,01 | 0,347 | 56,33 € | 92,93 € |
| PSG1.5-38 | PSG1.5-38H | 38 | 57,0 | 60,0 | 12 | 45 | 0,171 - 0,069 | 18,96 | 56,47 | 0,458 | 61,70 € | 101,83 € |
| PSG1.5-40 | PSG1.5-40H | 40 | 60,0 | 63,0 | 12 | 45 | 0,171 - 0,069 | 25,50 | 66,12 | 0,490 | 64,18 € | 105,89 € |
| PSG1.5-42 | PSG1.5-42H | 42 | 63,0 | 66,0 | 12 | 45 | 0,171 - 0,069 | 26,78 | 69,42 | 0,524 | 64,46 € | 106,42 € |
| PSG1.5-45 | PSG1.5-45H | 45 | 67,5 | 70,5 | 12 | 45 | 0,171 - 0,069 | 28,69 | 74,38 | 0,578 | 65,87 € | 108,70 € |
| PSG1.5-48 | PSG1.5-48H | 48 | 72,0 | 75,0 | 12 | 45 | 0,171 - 0,069 | 30,60 | 79,34 | 0,636 | 70,37 € | 116,12 € |

Dimensioni in mm

Modulo 1,5



SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Qtà | 1+ | 6+ | 19+ | 50+ |
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice | | Z | OP | OD | OA | OM | Gioco (mm) | Coppia (Nm) | | Massa | Prezzo unit. da 1 a 5 | |
|-----------|------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|---------------|-------------|----------|-------|-----------------------|----------|
| Standard | Temprato | Denti | Primitivo | Esterno | Alesaggio | Mozzo | | Standard | Temprato | (kg) | Standard | Temprato |
| PSG1.5-50 | PSG1.5-50H | 50 | 75,0 | 78,0 | 14 | 55 | 0,171 - 0,069 | 37,80 | 89,68 | 0,760 | 78,65 | € 129,80 |
| PSG1.5-52 | PSG1.5-52H | 52 | 78,0 | 81,0 | 14 | 55 | 0,171 - 0,069 | 39,31 | 93,27 | 0,802 | 82,68 | € 136,39 |
| PSG1.5-55 | PSG1.5-55H | 55 | 82,5 | 85,5 | 14 | 55 | 0,173 - 0,067 | 41,58 | 98,65 | 0,868 | 84,73 | € 139,85 |
| PSG1.5-58 | PSG1.5-58H | 58 | 87,0 | 90,0 | 14 | 55 | 0,173 - 0,067 | 43,85 | 104,03 | 0,939 | 86,65 | € 143,05 |
| PSG1.5-60 | PSG1.5-60H | 60 | 90,0 | 93,0 | 14 | 55 | 0,173 - 0,067 | 53,98 | 112,05 | 0,987 | 87,47 | € 144,38 |
| PSG1.5-62 | PSG1.5-62H | 62 | 93,0 | 96,0 | 14 | 55 | 0,173 - 0,067 | 55,78 | 115,79 | 1,038 | 89,21 | € 147,23 |
| PSG1.5-65 | PSG1.5-65H | 65 | 97,5 | 100,5 | 14 | 55 | 0,173 - 0,067 | 58,48 | 121,39 | 1,117 | 92,59 | € 152,77 |
| PSG1.5-68 | PSG1.5-68H | 68 | 102,0 | 105,0 | 16 | 65 | 0,173 - 0,067 | 61,18 | 127,00 | 1,300 | 98,18 | € 162,05 |
| PSG1.5-70 | PSG1.5-70H | 70 | 105,0 | 108,0 | 16 | 65 | 0,173 - 0,067 | 62,98 | 130,73 | 1,357 | 101,73 | € 167,85 |
| PSG1.5-72 | PSG1.5-72H | 72 | 108,0 | 111,0 | 16 | 65 | 0,173 - 0,067 | 64,78 | 134,47 | 1,416 | 107,54 | € 177,42 |
| PSG1.5-75 | PSG1.5-75H | 75 | 112,5 | 115,5 | 16 | 65 | 0,173 - 0,067 | 67,48 | 140,07 | 1,507 | 114,62 | € 189,17 |
| PSG1.5-78 | PSG1.5-78H | 78 | 117,0 | 120,0 | 16 | 65 | 0,173 - 0,067 | 70,17 | 145,67 | 1,602 | 120,78 | € 199,36 |
| PSG1.5-80 | PSG1.5-80H | 80 | 120,0 | 123,0 | 16 | 65 | 0,173 - 0,067 | 92,13 | 156,66 | 1,668 | 125,29 | € 206,72 |
| PSG1.5-82 | PSG1.5-82H | 82 | 123,0 | 126,0 | 16 | 65 | 0,175 - 0,065 | 94,44 | 160,57 | 1,735 | 131,02 | € 216,17 |

Dimensioni in mm


Altri prodotti...



LVT
Mini martinetto
motorizzato 1A, 1
ampere



BOX-TOR-INCH
Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, For fasteners
and fitting



BLHM30
Rinvio angolare, fino a
4.4 Nm



PRF3232
Profilato alluminio
standard, 32 x 32 mm



RFK58B
Riduttore ipoide inox,
fino a 500 Nm



FRtool
Attrezzi per inserti
filettati, Attrezzo di
posa



BLHB40
Rinvio angolare ad
albero cavo, fino a
10.3 Nm



HTD5M_15
Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD5 Alluminio



CLB_T
Maniglia a ripresa,
Zamak



BAN
Connettore / supporto
per profili alluminio,



DKGS
Giunto senza gioco
Gerwah®, da 0.5 a



MDB_MTB
Ingranaggio conico in
plastica stampata, 2:1

Prodotti correlati



PSG15
Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
20NCD2 cementato
 temprato



PSG15S
Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 303