
Senza controdado

SUP

NUOVO!



- ***Calettatore di serraggio esagonale Autocentrante***
- *Efficace per tutti i tipi di montaggio albero-pignone come i pignoni a catena, le ruote dentate, le pulegge ecc…*
- *Materiali:*
  Parte esterna: acciaio zincato tramite galvanizzazione
  Parte interna: acciaio nichelato
  Dado: acciaio nichelato


Tempo di montaggio ridotto

Vantaggi

- *Autocentrante*
- *Tempo di montaggio ridotto*

Info

- T_A: *Coppia di serraggio del dado*
- M: *Coppia trasmissibile*
- F_A: *Carico assiale trasmissibile*
- P_W: *Pressione sulla superficie dell'albero*
- P_N: *Pressione sulla superficie del mozzo*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD1	ØD2	L1	L2	SW	T_A max. (Nm)	M max. (Nm)	F_A max. (kN)	P_W max. (N/mm²)	P_N max. (N/mm²)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
SUP-005	5	14	19	15	14	9,9	10,1	4,0	264	96	20	✔	36,94 €
SUP-006	6	14	19	15	14	9,9	12,1	4,0	220	96	19	✔	36,67 €
SUP-008	8	16	22	17	16	16,9	23,4	5,8	179	91	26	✔	38,16 €
SUP-009	9	20	24	19	22	34,9	43,7	9,7	245	115	47	-	39,91 €
SUP-010	10	20	24	19	22	34,9	48,6	9,7	221	115	46	✔	40,58 €
SUP-011	11	22	24	19	22	43,8	59,9	10,9	225	117	51	-	43,04 €
SUP-012	12	22	24	19	22	43,8	65,3	10,9	206	117	49	✔	44,02 €
SUP-014	14	26	28	22	27	65,0	93,0	13,3	178	99	83	✔	47,91 €
SUP-015	15	26	28	22	27	65,0	99,0	13,3	166	99	75	✔	47,91 €
SUP-016	16	26	28	22	27	65,0	106,0	13,3	156	99	73	✔	47,91 €
SUP-018	18	35	36	27	36	161,0	223,0	24,8	224	125	201	-	52,70 €
SUP-019	19	35	36	27	36	161,0	235,0	24,8	212	125	189	-	51,01 €
SUP-020	20	35	36	27	36	161,0	248,0	24,8	201	125	186	✔	52,32 €
SUP-022	22	42	41	30	46	250,0	349,0	31,8	197	110	346	✔	58,00 €
SUP-024	24	42	41	30	46	250,0	381,0	31,8	180	110	326	-	57,58 €
SUP-025	25	42	41	30	46	250,0	397,0	31,8	173	110	315	✔	58,00 €
SUP-028	28	47	44	33	50	355,0	565,0	40,4	174	110	403	-	66,16 €
SUP-030	30	47	44	33	50	355,0	605,0	40,4	162	110	378	✔	67,72 €
SUP-032	32	55	51	38	55	490,0	764,0	47,8	166	102	632	-	80,57 €
SUP-035	35	55	51	38	55	490,0	836,0	47,8	151	102	571	✔	80,57 €
SUP-038	38	62	58	43	65	720,0	1179,0	62,1	159	111	897	-	105,03 €
SUP-040	40	62	58	43	65	720,0	1241,0	62,1	151	111	842	-	105,03 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*