



## Altri prodotti...



NIN

Dado autofrenante ,  
Acciaio



FBL6000\_K13

Spazzola al metro,  
Polipropilene nero  
striato (PP)



SBS\_L

Giunzione per catena  
al metro, Falsa maglia  
- inox



BLHM50

Rinvio angolare, fino a  
30 Nm



ZHG6

Ingranaggio dritto in  
plastica, Plastica  
lavorata (delrin)



PTMR

Telescopio furniture  
foot, threaded stud



PSG05

Ingranaggio dritto di  
precisione, Acciaio  
20NCD2 cementato  
temprato



BGC

Giunto Oldham, con  
ganascia di serraggio



CAP881

Catena a tapparella,  
Stretta serie 881



PGM52-M4

Maniglia a ponte,  
Alluminio



ACL-PL

Elementi di giunzione,  
Piastra di fissaggio -  
86x86 mm



CHMR63

Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
196 Nm

## Prodotti correlati

SVT\_CH

Martinetto a vite,  
Forcella



SVR20

Martinetto a vite - Vite  
rotante, Con  
madrevite esterna



SVT\_CH

Martinetto a vite -  
Montaggio con  
terminale forato,  
Console girevole



LFM

Vite trapezoidale  
acciaio, Acciaio  
semiduro - 1 filetto